

AVコネクティビティBOX テーブル埋め込み型 4K対応

製品ID: BOX4HDECP2



AV機器、ネットワーク、USB充電などの接続機能を提供する卓上用AV接続ボックス。会議室、講堂、教室などのテーブルや演題に取り付けて使用します。HDMI/DisplayPort/VGAノートパソコンを会議室の大型HDMIディスプレイに接続し、LANアクセスとUSB機器の充電が簡単にできるソリューションです。テーブルの中に接続ケーブルを隠し、会議室内の配線整理にも一役を買います。

会議室でプレゼンテーションを行う際、この卓上ボックスを使用してノートパソコンを備え付けの大型ディスプレイやプロジェクタに接続することができます。最大解像度は4K/30Hzに対応しています。

ビデオ入力はHDMI、VGA、DisplayPortに対応しており、様々なノートパソコンをサポート可能です。HDMIディスプレイに最後に接続されたタイプを自動的に出力します。

ボックスには3口のUSB充電ポートがついており、会議室へのビジターがiPhone/iPadなどのスマートフォンやタブレットを充電できるようになっています。さらに、イーサネットパススルーポートもついており、Wi-Fi®が使用できない部屋で安全な有線ネットワークに接続可能です。

アルミニウム仕上げの会議室用接続ボックスは、どんなスペースにも合うデザインです。使用していないときは目隠しパネルで接続ポートを目立たないようにカバーし、すっきりした外観を保ちます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ テーブルや演台に設置
- ・ プレゼンテーションやビデオ会議に使用
- ・ オフィス環境のチームワークで動画を共有
- ・ 室内全体でビデオ会議ソフトウェアを共有

製品の特長

- ・ 単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続
- ・ スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3)

テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き

- ・ イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供
- ・ 自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え
- ・ TAA準拠

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
アクティブ または パッシブ	パッシブ
AV入力	VGA
	3.5mmステレオミニ
	HDMI
	DisplayPort
AV出力	HDMI
オーディオ	あり
USBパス・スルー	なし

性能

Video Revision	HDMI 1.4
	DisplayPort 1.2
最大ケーブル長	15.2 m [50.0 ft]
最大アナログ解像度	1920 x 1200 60Hz
最大デジタル解像度	3840x2160 (4K) 30Hz
対応解像度	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input)
	1920x1080 (1080p) 60Hz
	1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported

アスペクト比	16:9
ワイド画面サポート	あり

コネクタ

コネクタA	1 – HDMI [19ピン] 1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン] 1 – 3.5mmステレオミニ (3極) 1 – RJ-45 3 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 – DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 – HDMI [19ピン] 1 – RJ-45

特記 / 必要条件

注意	VGA (入力) – HDMI (出力) – HDMI出力ポートはアクティブです。 DisplayPort (入力) – HDMI (出力) – HDMI出力ポートはアクティブです。 HDMI (入力) – HDMI (出力) – HDMI出力ポートはパッシブです。
----	---

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
出力電圧	12 VDC
出力電流	2A
プラグタイプ	N
消費電力(W)	24

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	10% ~ 85% (結露なし)

物理的特徴

色	シルバー
製品縦	17.0 cm [6.7 in]

製品横	10.0 cm [3.9 in]
製品高さ	9.8 cm [3.9 in]
製品重量	1.7 kg [3.7 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	23.5 cm [9.3 in]
パッケージ横	18.9 cm [7.4 in]
パッケージ高さ	15.9 cm [6.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.7 kg [3.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 会議室テーブル用AV接続ボックス
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
	1 - DieCutアウトライン
	2 - 取り付け金具
	1 - ケーブルタイブラケット
	2 - ケーブルタイブラケット用ネジ
	1 - クイックスタートガイド

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。