

Konferenz Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port

Produkt-ID: BOX4HDECP



Diese Konnektivitäts-Box für Konferenztische kann verdeckt in einem Tisch installiert werden und dient zum Anschließen eines VGA-, Mini DisplayPort-, HDMI- oder Composite-Videoquellgeräts an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an. Wenn der Video-Switch nicht verwendet wird, können Sie die elegante Abdeckblende über die Anschlüsse schieben und sie im Inneren des Tisches oder Podiums elegant verstecken.

Präsentatoren können Inhalte von ihrem eigenen Gerät ganz bequem teilen, wobei der Tisch-Switch automatisch jede angeschlossene Audio-/Videoquelle für einen einzigen HDMI-Ausgang konvertiert. Die Switchbox kann dank der diskreten, versteckbaren Blende auch elegant in einen modernen Konferenzraum oder Unterrichtsraum integriert werden. Praktischerweise verfügt der BOX4HDECP über einen USB-Ladeanschluss zum Laden von Mobilgeräten und einen Ethernet-Passthrough-Anschluss für eine Internetverbindung in Konferenzräumen, in denen kein WiFi verfügbar ist.

Dank des A/V-Switches kann Ihr großes Display von jedem Präsentationsvideogerät verwendet werden, indem er einfach in die Oberfläche Ihres Tisches oder Podiums installiert wird. Er gibt dann automatisch die zuletzt angeschlossene Videoquelle aus. Zudem gewährleistet die Unterstützung für High Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1080 (1080p) die Qualität Ihrer Präsentation.

Mit Unterstützung für verschiedene Videoeingänge, einschließlich HDMI, VGA, Mini DisplayPort und Composite, gewährleistet der Video-Switch Unterstützung für fast jedes Laptop, Ultrabook™ oder Mobilgerät, z. B. MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3 und Lenovo X1™. Die Switch-Blende funktioniert sogar mit älteren Audio/Videogeräten wie DVD-Player und unterstützt die Verwendung von Videoadaptern für iPhone® oder iPad®.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Direkt in Konferenztisch einzubauen für Videopräsentationen und Videokonferenzen
- In ein Podium einzubauen für Live-Präsentationssteuerung
- Schließen Sie Ihr Gerät an einen Projektor oder ein großes Display an, und wechseln Sie automatisch von einem Computer zu einen anderen oder zu einem Mobilgerät, um während einer Besprechung zusammenzuarbeiten.
- Verwendung in Konferenz- oder Unterrichtsräumen, wo ein Projektor oder Display möglicherweise nicht über die benötigten Anschlüsse verfügt
- Verbergen Sie unschöne Kabel und die Switchbox durch Einbau direkt in Tisch oder Podium

Merkmale

- Verborgene Tischinstallation sorgt für einen aufgeräumten Konferenzraum
- Sorgen Sie für Verbindungskompatibilität mit Laptops und Ultrabooks in Konferenzräumen
- Verbindung mit HDMI-Display über ein einziges Kabel
- Installation im Tisch
- Automatisches Audio-/Video-Switching
- Versteckbare Blende
- Unterstützt VGA-, HDMI-, mDP und kompatible Audio-/Videoquellen
- Integrierter USB-Ladeanschluss
- Ethernet-Passthrough-Port für Netzwerkverbindung
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Passiv

AV-Eingang	VGA
	3,5-mm-Audio
	HDMI
	Mini-DisplayPort
	Composite
Ports	4
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
USB-Passthrough	Nein

Leistung

Max. Kabellänge	50.0 ft [15.2 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1080
Max. Digitalauflösungen	1920x1080
Unterstützte Auflösungen	1920x1080 (1080p)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound (HDMI, Mini DisplayPort) 2-Kanal-Stereo (3,5 mm, RCA)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - Composite Video (1 x RCA)
	1 - RJ-45

	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	1 - Stereo Audio (2 x RCA)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
	1 - RJ-45

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv Composite (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv
---------	---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Steckertyp	N
Stromverbrauch	24

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Produktlänge	6.7 in [17.0 cm]
Produktbreite	3.9 in [10.0 cm]

Produktgröße 3.9 in [10.0 cm]

Produktgewicht 2.5 lb [1.1 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 9.2 in [23.4 cm]

Paketbreite 7.4 in [18.8 cm]

Pakethöhe 6.3 in [16.0 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 3.8 lb [1.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - HDMI/VGA/mDP/Composite-Zugriffsschalter für Tischoberflächen

1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)

1 - Gestanzte Außenlinie

1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.