

会議室用テーブル埋め込み型AVコネクティビティBOX VGA/HDMI/Mini DisplayPort/コンポジット入力 - HDMI出力

製品ID: BOX4HDECP



VGA、Mini

DisplayPort、HDMI、コンポジットビデオソース機器をHDMIディスプレイまたはプロジェクタに接続する会議室用AV接続ボックス。テーブルの中に埋め込むデザインになっており、使用していない時は、スライド式カバーを閉じてコネクタをテーブルや演台の中に収納することができます。

プレゼンテーションを行う際、持ち込んだデバイスをテーブルトップスイッチに差し込むと自動的にオーディオ・ビデオソースが単一のHDMI出力に変換されるため、持ち込みのコンテンツを共有することができます。接続ボックスには目隠しパネルがついており、モダンな会議室や教室に馴染むデザインとなっています。さらに、モバイル端末用のUSB充電ポート、Wi-Fi®が利用できない会議室でのインターネット接続用にイーサネットパススルーポートも備えており、便利なソリューションとなっています。

このAV接続ボックスは、会議室テーブルまたは演台に直接取り付けで使用します。複数のプレゼンターが異なるビデオソースを使用しても、自動的に一番最後に接続されたビデオソースを出力するので、誰でも会議室の大型ディスプレイを活用することができます。また、最大解像度1920x1080に対応しており、プレゼンテーションの質を保持します。

HDMI、VGA、Mini

DisplayPort、コンポジットなど、さまざまなビデオ入力に対応しているため、大部分のノートパソコン、Ultrabookのほか、MacBook®、Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3、Lenovo X1™などのモバイルデバイスで使用可能です。さらに、DVDプレイヤーなどの従来のAV機器とも互換性があり、iPhone®やiPad®用のビデオアダプタにも対応しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・会議室のテーブルに取り付け、ビデオプレゼンテーションやビデオ会議に利用
- ・演壇に設置しライブプレゼンテーションを制御

コンピュータやモバイル端末を会議室のプロジェクタや大型ディスプレイに接続し自動的に出力を切り換え、複数ユーザーの持ち込み機器を会議に活用

- ・ プロジェクタやディスプレイの接続ポートがない会議室や教室に導入
- ・ テーブルや演壇に直接取り付け、スイッチやケーブルを隠す設計

製品の特長

- ・ 会議室で配線が見えないように設置できる埋め込み式设计
- ・ 会議室でのノートパソコンとUltrabook接続互換性を提供
- ・ HDMI対応ディスプレイに1本のケーブルで接続
- ・ テーブルへの埋め込み設置
- ・ 自動AVスイッチ
- ・ スライド式パネル
- ・ VGA、HDMI、mDP、コンポジットAVソースに対応
- ・ USB充電ポート内蔵
- ・ ネットワーク接続用イーサネットパススルーポート
- ・ 最大1080pのビデオ解像度に対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ パッシブ
AV入力	VGA 3.5mmステレオミニ HDMI Mini-DisplayPort コンポジット
ポート数	4
AV出力	HDMI
オーディオ	あり
USBパス・スルー	なし

性能

最大ケーブル長	15.2 m [50.0 ft]
最大アナログ解像度	1920x1080
最大デジタル解像度	1920x1080
対応解像度	1920x1080 (1080p)
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド(HDMI、Mini DisplayPort) 2チャンネルステレオ(3.5mm、RCA)

コネクタ

コネクタA	1 – HDMI [19ピン] 1 – VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 1 – 3.5mmステレオミニ(3極) 1 – コンポジット端子(1 x RCA) 1 – RJ-45 1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 – Mini-DisplayPort [20ピン] 1 – ステレオオーディオ(2 x RCA)
コネクタB	1 – HDMI [19ピン] 1 – RJ-45

特記 / 必要条件

注意	VGA(入力) – HDMI(出力) – HDMIポートはアクティブです。 コンポジット(入力) – HDMI(出力) – HDMIポートはアクティブです。 DisplayPort(入力) – HDMI(出力) – HDMIポートはアクティブです。 HDMI(入力) – HDMI(出力) – HDMIポートはパッシブです。
----	---

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
出力電圧	12 VDC
出力電流	2A
プラグタイプ	N
消費電力(W)	24

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	10% ~ 85%(結露なし)

物理的特徴

色	ブラック & シルバー
製品縦	17.0 cm [6.7 in]
製品横	10.0 cm [3.9 in]
製品高さ	10.0 cm [3.9 in]
製品重量	1.1 kg [2.5 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	23.4 cm [9.2 in]
パッケージ横	18.8 cm [7.4 in]
パッケージ高さ	16.0 cm [6.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.7 kg [3.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - HDMI/VGA /mDP/コンポジット対応 会議室用AVコネクティブティBOX
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア
	1 - DieCutアウトライン
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。