

4x 2,5" SSD / HDD Montagehalterung mit Lüfter

Produkt-ID: BRACKET425F



Steigern Sie die Leistung und Datenspeicherkapazität Ihres Desktopcomputers oder des Serverraumspeichers mithilfe dieses 4 Laufwerk Einbaurahmen Kits für 2,5 Zoll Solid State Laufwerke oder Festplatten.

Mithilfe dieses Laufwerks Einbaurahmen können Sie vier 2,5-Zoll-SSDs oder -HDDs in zwei 5,25-Zoll-Schächte Ihres Computers oder Servers hinzufügen, sodass Sie die Datenspeicherkapazität steigern können. Der Einbaurahmen unterstützt eine Vielzahl von 2,5-Zoll-SSDs/HDDs mit einer Höhe zwischen 5 und 15 mm.

Ein großer integrierter Lüfter bewegt die Luft, um Wärme zu verteilen und optimale Betriebstemperaturen zu gewährleisten. Schutz vor überschüssiger Hitze optimiert die Lebensdauer Ihrer Laufwerke. Der Lüfter ist auch mit einem Staubfilter ausgestattet, sodass der Einbaurahmen hervorragend für industrielle oder geschäftliche Umgebungen geeignet ist.

Der Einbaurahmen wurde für zuverlässige Leistung und Strapazierfähigkeit entwickelt und mit einem Stahlrahmen ausgestattet. BRACKET425F wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Server die Leistung und Speicherkapazität von 2,5-Zoll-SSDs/HDDs, installiert in zwei ungenutzten 5,25-Zoll-Schächten, hinzu
- Dank des Kühllüfters mit Staubfilter ist der Einbaurahmen hervorragend für industrielle oder geschäftliche Umgebungen geeignet
- Verwenden Sie unbenutzte Laptop-Festplatten mit dem Desktop-Computer

Merkmale

- Montieren Sie vier SSDs/HDDs in zwei Einschübe (5,25 Zoll) Ihres Desktopcomputers oder Servers
- Unterstützt 2,5-Zoll-SSDs/HDDs von 5 bis 15 mm
- Strapazierfähiger Einbaurahmen mit Stahlrahmen
- Kühllüfter mit Filter trägt zu einer optimalen Betriebstemperatur bei

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Ja
Gebläse	1 - 80 mm
Anzahl von Laufwerken	4
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA & IDE
Laufwerkinstallation	Fest
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	4
Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	5mm
	7mm
	9.5mm
	12.5mm
	15mm

	Lüfterlagertyp	Doppelkugellager
Leistung	MTBF	50.000 Stunden
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - Molex (4-polig, PWM)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl und Kunststoff
	Max. Laufwerkhöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	6.4 in [16.2 cm]
	Produktbreite	5.9 in [15.0 cm]
	Produkthöhe	3.3 in [8.5 cm]
	Produktgewicht	1.1 lb [0.5 kg]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	7.0 in [17.9 cm]
	Paketbreite	6.3 in [16.1 cm]
	Pakethöhe	3.4 in [8.7 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.4 lb [0.6 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - SSD/HDD Einbaurahmen mit Lüfter 1 - Packung Montageschrauben 1 - Kurzanleitung
Garantieinformationen		

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.