

5インチベイ対応 4x 2.5インチ SSD/HDD固定用変換マウンタ 冷却ファン付き

製品ID: BRACKET425F



2.5インチのソリッドステートドライブまたはハードドライブ4台に対応するマウンタキット。デスクトップコンピュータやサーバーのストレージ容量とパフォーマンスを増強します。

コンピュータまたはサーバーの2つの5.25インチフロントベイに4台の2.5インチSSDまたはHDDを取り付け、データストレージ容量を増強できるドライブマウンタ。5mmから15mmの厚さに対応し、2.5インチSSD/HDD製品を幅広くサポートします。

大きめの内蔵ファンが熱のこもりを防ぎ、最適な動作温度を保持します。過熱状態からドライブを保護し、長持ちさせることができます。ファンには埃よけフィルタもついており、産業系および業務用環境に最適なマウンタです。

スチール製フレームのマウンタは、安定した性能と耐久性を提供するように設計されています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・デスクトップコンピュータまたはサーバーで、使用していない5.25インチベイ2つに2.5インチSSD/HDD4台分の性能とストレージを追加
- ・埃よけフィルタつきの冷却ファンを備え、産業系、業務用環境に最適なマウンタ
- ・使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用

製品の特長

- ・コンピュータまたはサーバーのフロントベイ(5.25インチ)2つに4台のSSD/HDDをマウント

- ・ 5mmから15mmの2.5インチSSD/HDDに対応
- ・ 耐久性に優れたスチール製フレームのマウンタ
- ・ 適切な動作温度を保つフィルタ付き冷却ファン

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ファン	あり
冷却ファン	1 – 80 mm
ドライブ数	4
ドライブサイズ	2.5インチ – ドライブサイズ
ドライブタイプ	SATA、IDE
ドライブ実装	固定式
2.5インチベイ数	4
対応ドライブ高さ	5mm
	7 mm
	9.5 mm
	12. 5 mm
	15 mm
ファンベアリングタイプ	デュアル・ボールベアリング

性能

MTBF	50000時間
------	---------

コネクタ

ホストコネクタ	1 – パリフェラル電源 (PWM) [4ピン]
---------	--------------------------

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール、プラスチック
最大ドライブ高さ	15 mm [0.6 in]
製品縦	16.2 cm [6.4 in]
製品横	15.0 cm [5.9 in]
製品高さ	8.5 cm [3.3 in]

製品重量	0.5 kg [1.1 lb]
パッケージ情報	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.9 cm [7.0 in]
パッケージ横	16.1 cm [6.3 in]
パッケージ高さ	8.7 cm [3.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.6 kg [1.4 lb]
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 - ファン付きSSD/HDD マウンタ
	1 - 取り付け用ネジパック
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。