

Wireless Bluetooth Musikadapter mit NFC

Produkt-ID: BT2A



StarTech.com

Der BT2A-Bluetooth-Audio-Empfänger verwandelt Ihre Stereoanlage oder jedes Audioausgabegerät in ein Bluetooth-kompatibles Media-Gateway, das Sie für das drahtlose Streaming von Musik direkt von einem Bluetooth-fähigen Gerät, z. B. Smartphone, Tablet oder iPod Touch, verwenden können.

Der Bluetooth-Empfänger bietet problemloses Koppeln mit NFC (Near Field Communication). Berühren Sie einfach vorsichtig das BT2A mit dem NFC-fähigen Bluetooth-Gerät, und Ihr Gerät kann drahtlos Audio über das Audiogerät übertragen, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration benötigt wird.

Um beste Tonqualität sicherzustellen, verfügt das BT2A über einen Wolfson® Digital-auf-Analog-Konverter (DAC). Zudem umfasst der Empfänger für einfache Kompatibilität mit vorhandenen Geräten analoge Kabel für Verbindungen, die 2-Kanal-RCA-Audio oder 3,5-mm-Audio benötigen.

Der BT2A wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Wechseln Sie rasch zwischen Audioausgabegeräten mit NFC

- Streamen Sie drahtlos Musik von Ihrem Mobiltelefon auf Ihre Stereoanlage

Merkmale

- NFC-Unterstützung
- Wolfson DAC
- aptX Audio-Codec
- Mit 3,5-mm-Audio-Kabel
- Mit 2-CH RCA-Audio-Adapter
- Kompatibel mit A2DP-Stereo-Bluetooth-Geräten
- Digitale Audio-Ausgabe (Toslink)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	Bluetooth
AV-Ausgang	3,5-mm-Audio
Audio	Ja
Industrienormen	NFC
	aptX
Chipset-ID	Wolfson - WM8524 DAC

Leistung

Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo-Audio
----------------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	Bluetooth Klasse 2.0
Steckverbinder A	1 - Bluetooth Klasse 2.0
Steckverbinder B	1 - Toslink (SPDIF, optisch)
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - 1 x Koppel-LED

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	300mA
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	5

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	50~70%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	3.0 in [7.7 cm]
Produktbreite	3.3 in [8.4 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.6 cm]
Produktgewicht	1.9 oz [55.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	2.5 in [6.4 cm]
Paketbreite	4.8 in [12.2 cm]
Pakethöhe	9.5 in [24.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.0 oz [367.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Bluetooth-Audio-Empfänger
	1 - 3,5mm-Audio-Kabel (Stecker/Stecker)
	1 - RCA-Breakout-Kabel
	1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
	1 - USB-Stromkabel
	1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.