

2-Port Hybrid USB-C HDMI Kabel KVM-Switch, 4K 60Hz, Mini KVM mit 1,8 m USB-A/HDMI/Audio & 1,2 m USB-C integrierten Kabeln, Busbetrieben, Fernbedienungstaste oder Hotkey KVM Umschalter

Produkt-ID: C2-H46-UAC-CBL-KVM



Dieser Hybrid KVM-Switch ermöglicht Benutzern, zwischen einem USB Typ-A und HDMI-fähigen Desktop und einem USB Typ-C (DP Alt-Modus) Laptop zu wechseln, um Tastatur, Maus, Audio Eingabe-/Ausgabegeräte und einen einzelnen 4K 60Hz HDMI Monitor zu teilen.

Der KVM-Switch wird über den USB Bus mit Strom versorgt und verfügt über integrierte HDMI, USB-A, USB-C und 3,5mm Audio Eingangs-/Ausgangskabel. Dies gewährleistet Kompatibilität und Performance zwischen dem KVM-Switch, Bildschirmen und Peripheriegeräten - ohne die Notwendigkeit, die für diese Verbindungen erforderlichen Kabel auswählen und kaufen zu müssen.

Der 2-Port KVM-Switch ist kompatibel mit allen Betriebssystemen, einschließlich Windows, macOS, ChromeOS und Linux. Der KVM funktioniert mit allen Hardware-Plattformen, einschließlich Intel, AMD und Apple M1/M2. Der USB-C Host-Port funktioniert mit USB-C, USB4, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 Laptops. Wenn der Desktop keinen 4-Positionen 3,5 mm Port hat, gewährleistet der beiliegende 3,5 mm Headset-Adapter Kompatibilität direkt aus der Box.

Der KVM-Switch bietet zwei Optionen zum Umschalten zwischen Hosts - eine Fernbedienungstaste oder Hotkey-Befehle, mit der herunterladbaren Software. Die Fernbedienungstaste hat ein 1,5 m Kabel für eine optimale Platzierung. Unabhängiges Umschalten von Audio kann durch die Software erreicht werden, indem Tastenkürzel (d.h. Hotkeys) genutzt werden, um ununterbrochenes Audio beim Umschalten zwischen Host-Geräten zu gewährleisten.

Entwickelt zur Verbesserung von Performance und Sicherheit, ist StarTech.com Connectivity Tools die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer breiten Palette von IT-Konnektivitätszubehör funktioniert. Die Software-Suite beinhaltet:

- Advanced Windows Layout Utility: Einrichten und speichern von benutzerdefinierten Fensterlayouts.

- MAC Address Pass-Through Utility: Verbessert die Netzwerksicherheit.
- USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und protokollieren von angeschlossenen USB-Geräten.
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über das kabelgebundene LAN.

Weitere Informationen und zum Herunterladen der StarTech.com Connectivity Tools Software, besuchen Sie bitte: www.startech.com/connectivity-tools

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal zum Teilen von Peripheriegeräten zwischen Heim und Büro
- Hervorragend geeignet für CAD/CAM-, Videobearbeitungs- und Content-Erstellungsanwendungen
- Umschalten von Bildschirm, Maus, Tastatur und Audio-Peripheriegeräten zwischen zwei Computern

Merkmale

- 4K 60HZ HYBRID KVM SWITCH: Ermöglicht das Umschalten zwischen einem USB-A/HDMI Desktop und einem USB Typ-C DP-Alt Mode Laptop, um Tastatur, Maus, Audio Ein-/Ausgabegeräte und einen einzelnen 4K 60Hz HDMI Monitor zu teilen
- EINSATZBEREIT: Kompakte Form, integrierte Kabel und kein Netzteil ermöglichen schnellen Einsatz; USB Busbetriebener KVM Switch mit eingebauten 1,8 m USB-A, HDMI, Audio Host-Kabeln für PC1 und 1,2 m USB-C und Audio Host-Kabeln für PC2
- KOMPATIBILITÄT: 2-Port KVM Switch arbeitet mit jedem Betriebssystem, inkl. Windows, macOS, Linux und ChromeOS; Kompatibel mit allen Hardware-Plattformen wie Intel, AMD und Apple M1/M2 Geräten (MacBook/Mac Mini); Arbeitet mit USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4

- **SCHALTOPTIONEN:** Druckknopf oder Hotkey-Befehle ermöglichen Umschalten zwischen Hosts; Fernbedienungsknopf mit 1,5 m Kabel für optimale Platzierung; Herunterladbare Software ermöglicht Audio von einem Computer hören, während Sie den anderen steuern

- **UNSER VORTEIL:** Connectivity Tools für IT-Profis und IT-Helpdesk Support-Teams mit USB-Ereignisüberwachung zur Protokollierung von USB-Geräteverbindungen mit Zeitstempeln und Windows-Layout zur Wiederherstellung von Fensterpositionen beim Host Switch

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB & USB-C
PC-Videotyp	USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI
Mehrfach-Monitor	1
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Nein
Video Revision	HDMI 2.0b
DVI-Unterstützung	Ja - Single Link
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s (USB 2.0)
Unterstützte Auflösungen	4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz 5120x1440 @60Hz 3440x1440 @60Hz

2560x1440 @60Hz

2560x1080 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatische Überprüfung	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnelltasten und Software
Allgemeine Spezifikationen	PC1 Kabellänge (USB-C): 1,2 m PC2 Kabellänge (USB-A): 1,8 m
MTBF	345.059 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) 2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos 1 - HDMI
Hostanschlüsse	1 - USB-C (DP Alt-Mode) 2 - 3.5mm Stereo Male 4 pos 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) 1 - HDMI

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.12 - 10.15, 11, 12
------------------------------	---

ChromeOS

 Spezielle
Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Die Kompatibilität des Betriebssystems bezieht sich nur auf die verfügbare KVM-Software. Der KVM kann ohne Software auf jeder Plattform verwendet werden
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Dauerhaft Grün: Ausgewählter PC ist angeschlossen 1 - Blinkend Grün: Der ausgewählte PC wird nicht entdeckt
--------------	--

Strom

Stromversorgung	Busgespeist
-----------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0% ~ 90% RH (nicht kondensierend)

 Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetype	ABS
Produktlänge	3.8 in [9.7 cm]
Produktbreite	3.6 in [9.2 cm]
Produkthöhe	0.9 in [2.4 cm]
Produktgewicht	9.4 oz [265.0 g]

 Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.7 in [24.7 cm]

Paketbreite	6.4 in [16.3 cm]
Pakethöhe	2.4 in [6.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	15.5 oz [440.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	1 - 3.5mm 4 Position auf 2x 3.5mm 3 Position Headset Adapter
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
-----------------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

