


7,6m Netzwirkabel CAT6a - 10Gbit 500MHz 100W POE RJ45 F/FTP Snagless LAN-Patch Kabel - Grau, Abgeschirmt, STP, Fluke Geprüft, 26AWG, TIA/UL, Internet/Ethernet Kabel

Produkt-ID: C6ASPAT25GR



Get high-speed, interference-free connectivity with this Cat6A Snagless Patch Cable, built to support reliable 10Gb network performance in demanding IT environments. Shielded construction helps protect against EMI and noise, while snagless connectors and molded strain relief reduce the risk of damage during installation and daily use. Available in multiple lengths and colors for easy cable management, it delivers consistent signal integrity with 100% copper conductors, gold-plated connectors, and ETL-verified performance up to 500MHz.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Connect PoE-enabled devices to 10Gb networks
- Connect servers to a Storage Area Network (SAN)
- Deliver data, voice and video over 10 Gigabit networks
- Connect between computers, hubs, switches, routers, print servers and patch panels

## Merkmale

- **CAT6A NETZWERKKABEL:** Reine Kupferleiter ermöglichen stabile und fehlerfreie 10 Gigabit Verbindung; entspricht ANSI TIA-568-B.2-10 und ANSI TIA-568.2-D; ETL verifiziert für zuverlässige Datenübertragung in IT Netzwerken
- **SCHÜTZEN SIE IHR NETZWERK:** Abgeschirmte RJ45-Stecker minimieren das Near-End-Crosstalk (NEXT) und schützen vor Rauschen und elektromagnetischen Störungen (EMI/RFI); kompatibel mit Multi-Speed 10Base-T/NBASE-T Generation
- **SPEZIFIKATIONEN:** 10 GbE; Länge: 25 ft (7,5 m); Farbe: Grau; Aufbau: 4-Paar STP; Stecker: Snagless; Manteltyp: PVC; Drahtstärke: 26 AWG Kupfer; Verdrahtungsstandard: ANSI/TIA-568-B.2-10; Garantie: Lebenslang
- **POE UNTERSTÜTZUNG:** 26AWG Kupferlitzen und UL-zertifizierte Verkabelung (E132276-A) unterstützen bis zu 100 W für PoE-Geräte wie VOIP-Telefone und Sicherheitssysteme. IEEE 802.3bt & DTE Power Konformität verhindert Kabelüberhitzung
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** 50 Mikron vergoldete Stecker für klare Signale und Schutz vor Rost/Korrosion. Der Snagless-Stecker ermöglicht eine einfache Installation und eine flexible Trennung des Patchkabels in Kabelkanälen

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	4 Pair STP
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Polyester-Folie
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

---

### Leistung

ETL-verifiziert	Ja
Kabelnennwerte	CAT6a - 500 MHz

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - RJ-45
Steckverbinder B	1 - RJ-45

---

### Umgebungsbeding

ungen

Betriebstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Lagertemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Feuchtigkeit	15 ~ 65%

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Grau
Drahtstärke	26 AWG (0.404 mm)
Leitungstyp	Feindrähtiges Kupfer
Kabellänge	25.0 ft [7.6 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [6.3 mm]
Produktlänge	25.0 ft [7.6 m]
Produktbreite	0.5 in [1.3 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	10.6 oz [300 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.2 in [18.2 cm]
Paketbreite	7.7 in [19.6 cm]
Pakethöhe	1.6 in [4.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.9 oz [310.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Cat6a patch cable
--------------------	-----------------------

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.