

Cat6 Keystone Modul 180° - Ethernet RJ45 Wanddose Typ 110 - Weiß

Produkt-ID: C6KEY110SWH



Der Cat6 Keystone-Anschluss C6KEY110SWH wurde zum Einrasten in Wandplatten, Patchpanels und Oberflächenanschlussboxen für eine schnelle, problemlose Bereitstellung entwickelt.

Dieser RJ45-Keystone-Anschluss erfüllt und übertrifft die Anforderungen von ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA-568-C.2 und bietet die perfekte Lösung für Ihre Ethernet-Netzwerke.

Dieser Cat6-Wandanschluss wurde strapazierfähig aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit der 2-jährigen Garantie von StarTech.com geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Geeignet für Anwendungen, die 0,26 bis 0,14 mm² Solid State und Litzen-Netzkabel verwenden
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet-Anwendungen
- ATM-25/ATM-51/ATM-155-Netzwerkverbindungen
- 100 VG-AnyLan-Netzwerkverbindungen
- TR-4/TR-16 Active/TR16 Passive Netzwerkverbindungen

Merkmale

- Der Wandanschluss verfügt über ein stoßfestes, schwer entflammbares Kunststoffgehäuse (UL 94V0)
- Erfüllt und übertrifft die Anforderungen des internationalen Standards ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA-568-C.2
- Duale IDC-Anschlüsse im 180°-Einkel zu den RJ45-Ports, terminiert mit 110-Stanzwerkzeug
- Farbcodiert für sowohl T568A- als auch T568B-Installationen

Steckverbinder

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbindertyp(en) RJ-45

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Produktlänge	1.4 in [35 mm]
Produktbreite	0.7 in [17 mm]
Produkthöhe	0.9 in [22 mm]
Produktgewicht	0.2 oz [7 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.3 oz [9 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 180° Cat6 RJ45-Keystone-Anschluss, weiß - 110 Typ

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.