

30 cm Cat 6 gegoten RJ45 UTP Gigabit netwerkkabel - Cat6 Patchkabel groen

Productcode: C6PATCH1GN



De C6PATCH1GN (30 cm lange) Cat 6 netwerkkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame groene PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 netwerkkabel voorzien van een gegoten PVC-trekontlasting die voorkomt dat de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek worden gebogen, waardoor het risico van kabelbeschadiging en slechtere netwerkprestatie wordt verminderd.

Cat6-kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw netwerkkabel te garanderen.

Deze Cat6-kabel is gemaakt van een 0,25 mm² koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.

Deze gegoten netwerkkabel is voorzien van hoogwaardige connectors gemaakt van 50 micron goud, wat leidt tot een optimaal geleidingsvermogen en geen enkel signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

Eigenschappen

- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte
- ETL-geverifieerd
- Gegoten RJ45-connectoren
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

ETL-geverifieerd	Ja
Kabelspecificatie	CAT6 - 250 MHz

Connector(en)

	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Groen
	Draaddikte	24 AWG
	Type geleider	Gevlochten koper
	Kabellengte	1.0 ft [0.3 m]
	Lengte product	1.0 ft [0.3 m]
	Gewicht product	0.8 oz [24 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.0 in [12.8 cm]
	Breedte Verpakking	7.9 in [20 cm]
	Hoogte Verpakking	0.6 in [1.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.0 oz [28.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 30 cm Cat6 netwerkkabel - Groen
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.