

20ft CAT6 Ethernet Cable - Orange CAT 6 Gigabit Ethernet Wire -650MHz 100W PoE
RJ45 UTP Molded Network/Patch Cord w/Strain Relief/ Individually Tested

ID del Producto: C6PATCH20OR



El Cable de Conexión Cat 6 (6m), C6PATCH20OR cumple o supera las especificaciones del cable de Categoría 6 asegurando conexiones de red Gigabit confiables, y dispone de un jacket de PVC naranja de gran durabilidad para codificar por colores el tendido de cables de red.

Con el objeto de asegurar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat6 de alta calidad incluye alivio de tensión moldeado de PVC que evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen formando ángulos agudos, reduciendo así el riesgo de dañar el cable, lo cual podría afectar negativamente el rendimiento de la red.

Los cables Cat6 de StarTech.com están fabricados con conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes ofrecen cables ""baratos"", basados en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en la calidad asegurándonos que usted reciba un cable de red con un valor y rendimiento superiores al de su inversión.

Este cable Cat6 está fabricado con alambre de cobre calibre 24 que admite una amplia variedad de aplicaciones como, por ejemplo, Alimentación a través de Ethernet (PoE). Debido a que usamos alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet, mientras que la calidad inferior de los cables de aluminio recubiertos en cobre está sujeta a una entrega de alimentación insuficiente que puede generar acumulación de calor, dañar al equipo e incluso provocar un incendio.

Este cable de conexión moldeado dispone de conectores de alta calidad que contienen oro de 50 micrones con el fin de ofrecer óptima conductividad y al mismo tiempo eliminar la pérdida de señal debido a oxidación o corrosión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de dispositivos con PoE (alimentación a través Ethernet) disponible a una red Gigabit
- Conexiones de parcheo desde un concentrador de red con un panel de distribución
- Conexión de una estación de trabajo con un enchufe RJ45 de pared
- Transferencia de datos, voz y vídeo a través de redes Gigabit

Características

- Rendimiento nominal de hasta 650 Mhz
- Conectores RJ45 moldeados
- Han sido sometidos a prueba y fabricados mediante meticulosos procesos, a fin de mantener los niveles NEXT (paradafonía) y de pérdida de retorno (RL) dentro de límites aceptables
- Cubiertas de colores para ayudar a codificarlo por color de sección o departamento
- Alambre de cobre alta calidad con 24AWG
- Certificación ETL

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable	Moldeado
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Certificación ETL	Sí
Clasificación de Cables	CAT6 - 250 MHz

Conecotor(es)	
Conecotor A	1 - RJ-45
Conecotor B	1 - RJ-45

Características Físicas	
Color	Naranja
Calibre del Conductor	24 AWG
Tipo de conductor	Cobre trenzado
Longitud del Cable	20.0 ft [6.1 m]
Longitud del Producto	20.0 ft [6.1 m]
Peso del Producto	9.4 oz [265 g]

Información de la Caja	
Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.2 in [18.3 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [3.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.5 oz [270.0 g]

Contenido de la Caja	
Incluido en la Caja	1 - Cable de Conexión Cat6 de 6m - Naranja

Información Acerca de la Garantía	
Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.