6ft CAT6 Ethernet Cable - Purple CAT 6 Gigabit Ethernet Wire -250MHz 100W PoE RJ45 UTP Molded Network/Patch Cord w/Strain Relief/ Individually Tested

ID del Producto: C6PATCH6PL



El Cable de Conexión Cat 6 (1,8m), C6PATCH6PL cumple o supera las especificaciones del cable de Categoría 6 asegurando conexiones de red Gigabit confiables, y dispone de un jacket de PVC púrpura de gran durabilidad para codificar por colores el tendido de cables de red.


Con el objeto de asegurar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat6 de alta calidad incluye alivio de tensión moldeado de PVC que evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen formando ángulos agudos, reduciendo así el riesgo de dañar el cable, lo cual podría afectar negativamente el rendimiento de la red.

Los cables Cat6 de StarTech.com están fabricados con conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes ofrecen cables ""baratos"", basados en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en la calidad asegurándonos que usted reciba un cable de red con un valor y rendimiento superiores al de su inversión.

Este cable Cat6 está fabricado con alambre de cobre calibre 24 que admite una amplia variedad de aplicaciones como, por ejemplo, Alimentación a través de Ethernet (PoE). Debido a que usamos alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet, mientras que la calidad inferior de los cables de aluminio recubiertos en cobre está sujeta a una entrega de alimentación insuficiente que puede generar acumulación de calor, dañar al equipo e incluso provocar un incendio.

Este cable de conexión moldeado dispone de conectores de alta calidad que contienen oro de 50 micrones con el fin de ofrecer óptima conductividad y al mismo tiempo eliminar la pérdida de señal debido a oxidación o corrosión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Conexión de dispositivos con PoE (alimentación a través Ethernet) disponible a una red Gigabit

• Conexiones de parcheo desde un concentrador de red con un panel de distribución

• Conexión de una estación de trabajo con un enchufe RJ45 de pared

• Transferencia de datos, voz y vídeo a través de redes Gigabit

Características

• HIGH PERFORMANCE CAT6 ETHERNET CABLE: 100% copper for error-free Multi Gigabit 1/2.5/5Gbps connections; 10Gbps up to 160'; Individually Tested to comply w/ANSI/TIA-568-2.D Category 6; ETL Verified to meet ANSI/TIA-568.2-D standards

• POE SUPPORT: 24 AWG stranded copper conductors and UL Rated Wiring (E132276-A) supports up to 100W for PoE devices like VOIP phone & security systems; IEEE 802.3bt & DTE power compliance reduces cable heating

• QUALITY CONSTRUCTION: ETL and UL certified wire; 50-micron gold-plated connectors prevent rust/corrosion to avoid costly network downtime; High quality PVC jacket resists bending or fraying damage

• EASY INSTALLATION: Molded patch cord is easy to connect into high density panels; Compatible w/Cat5e; Also available with snagless boots for easy wiring conduit installation

• THE IT PRO'S CHOICE: Designed for reliability in edge and on-prem deployments, our network cables are lab-tested and field-proven for seamless integration and maximum uptime; Backed by free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

General		
	UPC	065030838993
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Alimentación		
	Suministro de Energía	100W

Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Púrpura
	Calibre del Cable	24 AWG
	Tipo de Conductor	Stranded Copper
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	0.5 in [11.5 mm]
	Altura del Producto	0.3 in [8 mm]
	Peso del Producto	2.8 oz [78 g]
Rendimiento		
	Clasificación del Cable	CAT6 - 250 MHz
	Verificación ETL	Sí
Hardware		
	Número de Conductores	4 Pair UTP
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Clasificación de Resistencia al Fuego	CM/CMG (General Purpose)
	Tipo de Cable	Molded
	Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Estándares de la Industria	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable de Conexión Cat6 de 1,8m - Morado
	Ancho del Paquete	6.8 in [17.2 cm]

	Profundidad del Paquete	7.8 in [19.7 cm]
	Altura del Paquete	0.8 in [21 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.5 oz [98 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	RJ-45
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	RJ-45

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.