

8 port USB PS/2 VGA KVM switch module voor StarTech.com LCD Rack Console

Productcode: CAB831HD



Deze 8-poorts KVM-module werkt met de StarTech.com serie van rack gemonteerde LCD-consoles, waardoor u acht servers vanaf één locatie kunt bedienen. U kunt een 1-poorts LCD-console upgraden of een defecte console vervangen (zie hieronder voor onze lijst met compatibele LCD-consoles).

Met onafhankelijke VGA en PS/2 toetsenbord- en muispoorten kunt u deze switch ook gebruiken als een standalone KVM, waardoor u een onopvallende, in een rack monteerbare KVM-oplossing maakt.

Door toevoeging van deze KVM-module aan de in uw rack gemonteerde LCD-console kunt u acht individuele computers of servers vanaf een centrale locatie bedienen.

Omdat de KVM-module met uw bestaande LCD-console werkt, kunt u deze eenvoudig integreren in uw serverruimte. Om compatibiliteit te garanderen, ondersteunt deze KVM-module elk besturingssysteem dat in Windows®, Mac en Linux omgevingen is getest.

Ook kunt u verbinding maken met zowel PS/2- als USB-servers met behulp van de comfortabele serie interfacespecifieke KVM-kabels van StarTech.com. Deze kabels zijn in verschillende lengtes voor PS/2 of USB verkrijgbaar afhankelijk van uw specifieke servereisen.

RACKCOND1701 (voeg 8-poorts module toe)

RACKCOND17HD (voeg 8-poorts module toe)

RACKCONS17HD (voeg 8-poorts module toe)

RACKCONS1908 (vervang originele module)

RACKCONS1916 (vervang originele module)

RACKCONS1708 (vervang originele module)

RACKCONS1716 (vervang originele module)<h4>Verenigd Koninkrijk</h4>

RACKCOND1701 (voeg 8-poorts module toe)

RKCONS1716GB (vervang originele module)

RKCONS1908GB (vervang originele module)<h4>Europa</h4>

RACKCOND1701 (voeg 8-poorts module toe)

RKCOND1701FR - Frans toetsenbord (voeg 8-poorts module toe)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Ideaal voor de computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

Eigenschappen

- Universele 8-poorts KVM switch module bedient max. 8 computers direct en max. 64 computers door 8 aanvullende KVM switches aan elkaar te koppelen
- Ondersteunt pc's met USB- of PS/2-aansluitingen voor toetsenbord en muis
- Compatibel met pc-, Mac- en Sun-servers en -systemen
- Onafhankelijk van besturingssysteem
- Geen software of drivers nodig
- Compacte 1U-rackhoogte neemt zeer weinig rack- of kastruimte in

- Door hot-swapping kunnen er computers worden toegevoegd of verwijderd zonder deze uit te schakelen
- Voor een gemakkelijke controle schakelt u tussen computers met de automatische scanfunctie
- Aanmeldingsverificatie beperkt de toegang tot geautoriseerde gebruikers
- Elke computernaam kan via het OSD-menu worden gedefinieerd (14 tekens)
- DDC2B-compatibel
- Plug-and-play-functionaliteit

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
U-hoogte	1U
Audio	Nee
KVM-poorten	8
Ondersteunde platforms	USB en PS/2
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Maximale kabellengte	100.0 ft [30.5 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1440
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden

Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	64
Poortselectie-ondersteuning	Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Beveiligingsmogelijkheden	Wachtwoorden per poorten
MTBF	72000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Andere aansluiting(en)	1 - Centronics (36-polig)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Dit product voegt een 8-poorts KVM module toe aan uw 1UCABCONS, IUCABCONS17 of 1UCABCONS19 eenheden
---------	---

Voeding

Voedingsbron	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.8
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	4A
Polariteit pin midden	Positief

	Stekkertype	M
	Vermogensopname	0.6
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	0.0 in [0.0 mm]
	Breedte product	17.2 in [43.6 cm]
	Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
	Diepte product	7.1 in [180 mm]
	Gewicht product	4.9 lb [2.2 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	20.8 in [52.8 cm]
	Package Width	2.2 in [5.7 cm]
	Package Height	6.1 in [15.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.2 lb [3.3 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 8-poort KVM-module
		2 - Montagesteunen (met schroeven)
		1 - Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.