

KVM-modul med 8 portar för hyllmonterbara LCD-enheter

Produkt ID: CAB831HD



Denna KVM-modul med 8 portar fungerar med StarTech.coms serie av hyllmonterade LCD-enheter så att du kan kontrollera åtta servrar från en plats. Du kan uppgradera en LCD-enhet med endast en port eller byta ut en trasig enhet (se vår lista över kompatibla LCD-enheter nedan).

Med oberoende portar för VGA och PS/2-tangentbord och -mus kan du dessutom använda switchen som en fristående KVM för att skapa en diskret hyllmonterbar KVM-lösning.

Genom att lägga till denna KVM-modul till din hyllmonterade LCD-enhet kan du kontrollera åtta individuella datorer eller servrar från en central plats.

Eftersom KVM-modulen fungerar med din befintliga LCD-enhet garanteras du en enkel integration i ditt serverrum. För att garantera kompatibilitet stöder KVM-modulen alla operativsystem, den har utförligt testats i Windows®, Mac och Linux-miljöer.

Du kan dessutom ansluta till både PS/2- och USB-servrar med hjälp av StarTech.coms praktiska utbud av gränssnittspecifika KVM-kablar. Kablarna finns i olika längder med PS/2 eller USB beroende på dina specifika serverkrav.

RACKCOND1701 (lägg till modul med 8 portar)

RACKCOND17HD (lägg till modul med 8 portar)

RACKCONS17HD (lägg till modul med 8 portar)

RACKCONS1908 (byt ut originalmodul)

RACKCONS1916 (byt ut originalmodul)

RACKCONS1708 (byt ut originalmodul)

RACKCONS1716 (byt ut originalmodul)<h4>Storbritannien</h4>

RACKCOND1701 (lägg till modul med 8 portar)

RKCONS1716GB (byt ut originalmodul)

RKCONS1908GB (byt ut originalmodul)<h4>Europa</h4>

RACKCOND1701 (lägg till modul med 8 portar)

RKCOND1701FR - franskt tangentbord (lägg till modul med 8 portar)

CAB831HD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en enda konsoladministration till din ISP/samplacerade inrättning för att spara tid och pengar
- Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för flera skärmar, tangentbord och möss

Funktioner

- Universell KVM-switchmodul med 8 portar kontrollerar upp till 8 datorer direkt och upp till 64 datorer genom att överlappa ytterligare 8 KVM-switchar
- Stöder datorer med USB eller PS/2-tangentbord och muskontakter
- Kompatibel med PC-, Mac- och Sun-servrar och -system
- Oberoende av operativsystem
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Kompakt 1U hyllhöjd tar upp väldigt lite utrymme
- Hot-plug-funktionen låter datorer läggas till eller tas bort utan att stängas av
- Läge för auto scan låter dig växla mellan datorer för enkel överblick
- Inloggningsautentiseringen begränsar åtkomst till autentiserade användare

- Varje datornamn kan definieras via OSD-menyn (14 tecken)
- DDC2B-kompatibel
- Kompatibel med Plug and Play

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
U-höjd	1U
Audio	Nej
KVM-portar	8
PC-gränssnitt	USB och PS/2
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Nej
Maximal kabellängd	100.0 ft [30.5 m]
Maximal analog upplösning	1920x1440
Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
Maximalt antal användare	1
Maximalt antal överlappade datorer	64



Stöd för portval	Genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Säkerhetsfunktioner	Lösenord per port
Medeltid mellan fel (MTBF)	72,000 Hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	PS/2 (6-stifts, Mini-DIN)
	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Övriga gränssnitt	Centronics (36-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Denna produkt lägger till en KVM-modul med 8 portar till våra 1UCABCONS-, IUCABCONS17- eller 1UCABCONS19-enheter
------	--

Ström

Power Source	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Inspänning	110V-240V AC
Inström	1.8
Utspänning	12V DC
Utström	4A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	0.6

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål

Produktlängd	0.0 in [0.0 mm]
Produktbredd	17.2 in [43.6 cm]
Produkt höjd	1.7 in [44.0 mm]
Produkt djup	7.1 in [18 cm]
Produkt vikt	4.9 lb [2.2 kg]

Förpackning

Package Length	20.8 in [52.8 cm]
Package Width	2.2 in [57.0 mm]
Package Height	6.1 in [15.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.3 lb [3.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	KVM-modul med 8 portar
	Monteringsfästen (med skruvar)
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

