

Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50

Produkt-ID: CABCAGENUTS6



Die 50-Stück-Packung mit M6 Käfigmuttern für Serverracks und -schränke ist das ideale Zubehör für den sicheren Einbau von Servern, Netzwerkgeräten, AV-Geräten und anderen Rackmontage-Geräten in Ihrem Speicherschränk oder Serverrack. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Diese Packung enthält nur Stahl-Käfigmuttern; Montageschrauben werden separat verkauft (siehe Registerkarte „Verwandte Produkte“).

Wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Montieren Sie in Standardgehäusen montierbare Geräte in einem Servergehäuse oder -schrank

### Merkmale

- Packung von 50 M6-Käfigmuttern
- Vernickelte Oberfläche zur Verhinderung von Rost

- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Quadratisches Käfigmutterndesign für Gehäuse und Schränke mit quadratischen Bohrungen
- Problemloser Einbau mit im Lieferumfang enthaltenem Einbauwerkzeug für Käfigmuttern

---

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Mitgeliefert Käfigmuttern

Menge pro Packung 50

Gewindetyp(en) M6

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe Silber

Produktlänge 0.5 in [13.0 mm]

Produktbreite 0.5 in [13.0 mm]

Produkthöhe 0.4 in [9.0 mm]

Produktgewicht 7.6 oz [215.5 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 7.7 oz [219.5 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten M6-Käfigmuttern

cage nut installation tool

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.