

ラックマウント金具セット／10-32 ケージナット & ボルト／50組入りパック／サーバーラック用クリップナット／ブラック

製品ID: CABSCREW1032



10-32ネジ&ケージナット50セット入りパック。サーバー、ネットワーク、音響映像機器などのサーバーラック／キャビネット取り付け用に常備しておく便利です。スライド式のナットは取り付けが簡単にできるようになっています。本製品は米国政府の通商協定に準拠しており、GSAスケジュール購入に対応しています。

サーバーラックの新規セットアップにも適しています。ナットを落としたり失くしたりしても、十分な数を確保でき安心です。必要に応じて角穴ラックの取り付けに使用できる便利なバルクパック製品です。

スチール製のラック用ネジ&ケージナットは、組み立て時に目立たないオールブラック仕上がりになっています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・標準型ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに固定

製品の特長

- ・ねじ & ケージナットセット: ユニファイねじ規格10-32のラックマウント金具(50組入り)。取り付け工具付属
- ・高品質設計: 予め座金が組み込まれたクリップナットで貴重な装置やラックへの損傷を防止。ハイグレードスチール、マットブラック仕上げ
- ・技術仕様: ケージナット50個 | ねじ50個 | 10-32 UNF | スチール | マットブラック仕上げ | ケージナット取り付け工具付属
- ・業界規格対応: 使いやすいナット&ボルトのセットで装置をマウント。HPE、Dell、APCはじめ様々なラック製品と互換
- ・StarTech.comの利点: 30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証、無期限無料技術サポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
同梱	取り付けネジおよびケージナット
パッケージに含まれる個数	50
スレッドタイプ	10 – 32

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	15.9 mm [0.6 in]
製品横	1.3 cm [0.5 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	450.0 g [15.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	11.6 cm [4.6 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	3.1 cm [1.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	448.0 g [15.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	50 – 10-32 ケージナット
	50 – 10-32ネジ
	1 – ケージナットツール

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。