

1 HE Serverschrank Fachboden - Server Rack Regal - Universal Rack Montage Server Rack Ablage für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20 kg - 40 cm tiefe Ablage, Schwarz

Produkt-ID: CABSHELF116



Der robuste Rack-Fachboden bietet eine Tragkraft von bis zu 20 kg für Ihre Geräte und wurde aus kalt gewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt.

Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 1-HE-Kragarmregal Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte in Ihrem 19-Zoll-Rack. Es eignet sich perfekt für Ihre SOHO-Umgebung (Small Office, Home Office), Ihren Serverraum, Ihr Rechenzentrum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Installieren Sie das 1HE Universal-Rack-Montage-Server-Regal in beliebiger Höhe in Ihrem Rack und schaffen Sie so eine stabile Fläche zur Platzierung von unmontierbaren Geräten wie Computern oder zur Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für Rackmontage ungeeignete Geräte
- Für alle 19 Zoll breiten Servergehäuse und -schränke

Merkmale

- **UNIVERSELLE HALTERUNG MIT 48 CM:** Dieses 1 HE Regal für Server-Racks passt in jeden Serverschrank oder Gehäuse mit 480 mm, einschließlich bekannter Marken wie APC, Dell, Lenovo und HPE, und kann Ihre Netzwerkdaten-, IT-, Netzwerk- oder andere Geräte bis zu einer Tiefe von 410 mm aufnehmen
- **ROBUSTES DESIGN:** Der robuste, an der Vorderseite montierte Schrankboden aus kaltgewalztem SPCC-Stahl gewährleistet Dauerhaftigkeit und unterstützt eine Tragkraft von 20 kg, was ihn zur perfekten Lösung für Rack Fachboden in jeder Umgebung macht
- **EFFIZIENTES DESIGN:** Entwickelt mit einer nach unten gerichteten vorder/hinteren Lippe, die nur minimale Höhe beansprucht und so den vertikalen Platz bewahrt; nach unten gerichteten Lippen stören nicht, um Geräte in das Regal ein-/auszubauen
- **VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT:** Diese feste Rack-Halterung mit einer Tiefe von 41 cm eignet sich für jeden Schrank oder jedes Geräte-Rack mit 48 cm. Sie bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und kann sogar Ihre Werkzeuge oder Audio-/Videozubehör aufbewahren
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses 1 HE-Serverschrank Fachboden lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
U-Höhe	1U
Kabelmanagement	Nein
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Gehäusetyp	Stahl
Interne Breite	17.4 in [44.3 cm]
Produktlänge	15.7 in [40.0 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
Produktgewicht	7.2 lb [3.3 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	18.5 in [47.0 cm]
Paketbreite	21.6 in [54.9 cm]
Pakethöhe	4.9 in [12.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.2 lb [4.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1HE-Einschub
	4 - M6-12-Schrauben
	4 - M6-Käfigmuttern
	4 - M6-Unterlegscheiben aus Kunststoff

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.