

1U

サーバーラック棚板 / 19インチ装置ラック & キャビネット用カンチレバートレイ / 高耐久性スチール / 耐荷重20kg / 奥行40cm ブラック

製品ID: CABSHELF116



業務用SPCC冷延鋼板を使用した頑丈なラックマウントトレイには、20kgまでの装置積載が可能です。

この1Uカンチレバー棚板は、デスクや床のスペースを取らずに装置をラックに設置でき、作業スペースの最適化に役立ちます。SOHO（小規模ホームオフィス）環境、サーバールーム、データセンター、その他スペースに限りがある場所に適しています。

この1U棚板は、ラックの中で好きな高さに取り付けることができます。コンピュータなどマウント非対応の機器を置いたり、ツールの収納に適した安定したスペースを提供します。

StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 基幹ハードウェアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加
- ・ すべての19インチ型サーバーラック / キャビネットで使用可能

製品の特長

ユニバーサルフィット: 19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容（奥行40cm）

頑丈設計: 業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)

優れた構造設計: 棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためにリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ

さまざまな用途: 19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウェア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用

StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
U高さ	1 U
ケーブル管理	なし
業界標準	EIA/ECA-310-E

性能

Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.1 lb]

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
内部幅	44.3 cm [17.4 in]
製品縦	40.0 cm [15.7 in]
製品横	48.3 cm [19.0 in]
製品高さ	4.3 cm [1.7 in]
製品重量	3.3 kg [7.2 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	47.0 cm [18.5 in]
パッケージ横	54.9 cm [21.6 in]
パッケージ高さ	12.5 cm [4.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	4.2 kg [9.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 1U シェルフ
	4 - M6-12 ネジ
	4 - M6ケージナット
	4 - M6プラスチックカップワッシャー

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。