

Belüfteter Server Rack Fachboden - 40,6 cm Tief

Produkt-ID: CABSHELF116V



StarTech.com

Mit diesem 1-HE-Rack-Fachboden ergänzen Sie EIA-310-konforme Server-Racks oder -Schränke um 40 cm flachen Stauraum. Das belüftete Design verbessert die Luftzirkulation und verringert die Temperatur in Ihrem Rack.

Der robuste unverstellbare Rack-Fachboden bietet eine Tragkraft von bis zu 20 kg für Ihre Geräte und wurde aus kalt gewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt.

Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 1-HE-Kragarmregal Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte in Ihrem Rack. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Installieren Sie den 1-HE-Rack-Fachboden in beliebiger Höhe in Ihrem Rack und schaffen Sie so eine stabile Fläche zur Platzierung von für Rackmontage ungeeigneten Geräten oder zur Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.

Das CABSHELF116V wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für Rackmontage ungeeignete Geräte

Merkmale

- Verbessern Sie die Luftzirkulation in Ihrem Schrank oder Rack mit einem belüfteten Fachboden
- Garantieren Sie die Sicherheit Ihrer Geräte oder Werkzeuge mit einer massiven Stahlkonstruktion
- Platzieren Sie für Rackmontage ungeeignete IT- oder AV-Geräte in Ihrem Rack, um Platz in Ihrem Büro oder Serverraum zu sparen
- Mühelose Kompatibilität mit EIA-310-Konformität
- Installation auf einer Rack-Einheit (1 HE)

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	1U
Kabelmanagement	Nein
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	44.2 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Enthält 4 C-Tellerunterlegscheiben
---------	------------------------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Interne Breite	17.2 in [43.6 cm]
Produktlänge	15.8 in [40.1 cm]
Produktbreite	17.4 in [44.1 cm]



Produktgröße	1.7 in [43 mm]
Produktgewicht	6.8 lb [3.1 kg]

Verpackungs-
informationen

Package Length	16.9 in [43 cm]
Package Width	16.9 in [43 cm]
Package Height	2.2 in [57 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.2 lb [3.7 kg]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	Festes Fach, 1 HE
	M6-Käfigmuttern
	M6-Schrauben

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

