

Étagère pour Rack de Serveur 1U - Plateau Cantilever Universel Ventilé pour Rack et Armoire d'Équipement Réseau 19" - Acier Haute Résistance - Capacité de Poids 20kg - Étagère de 40,6cm de Profondeur

N° de produit: CABSHELF116V



StarTech.com

Cette étagère 1U pour rack vous permet d'ajouter 400 mm d'espace plat à tout rack ou toute armoire serveur compatible EIA-310. L'étagère est ventilée pour améliorer la circulation de l'air et réduire les températures dans votre rack.

Cette étagère fixe robuste supporte des équipements pesant jusqu'à 20 kg. De plus elle est construite à l'aide d'un acier laminé à froid de qualité commerciale SPCC.

L'étagère cantilever 1U vous permet d'optimiser votre espace de travail en vous offrant la possibilité d'installer des équipements sur votre rack plutôt que d'encombrer votre bureau ou votre environnement de travail. C'est la solution parfaite pour votre environnement de petit bureau et de bureau personnel, votre salle de serveurs ou toute autre pièce où l'espace disponible est limité.

Vous pouvez installer l'étagère ventilée 1U pour rack à n'importe quelle hauteur pour obtenir une surface stable sur laquelle vous pouvez placer votre équipement qui ne se monte pas en rack ou stocker vos outils.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Fournissez plus d'espace pour le matériel critique et les équipements qui ne se montent pas en rack

## Spécifications techniques

- **SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL DE 19"** : cette étagère ventilée montée en rack 1U s'adapte à n'importe quel rack serveurs de 19" et peut être réglée à une profondeur interne de 40cm pour vos équipements informatiques, votre réseau
- **VENTILATION OPTIMALE** : la plaque d'étagère ventilée sur l'étagère du rack en porte-à-faux assure un flux d'air constant ; elle fonctionne également pour garder votre ordinateur et votre équipement audiovisuel au frais, votre studio ou votre bureau
- **CONCEPTION ROBUSTE ET DURABLE** : en acier laminé à froid commercial SPCC, l'armoire montée à l'avant assure une durabilité à long terme et supporte un poids total de 20 kg, ce qui en fait la solution d'étagère rack idéale pour tout type d'environnement
- **FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE** : d'une profondeur de 40cm, cette étagère montée en rack fixe, conçue pour fonctionner avec n'importe quelle armoire de 19". Fournit un espace de stockage supplémentaire pour le matériel fragile et peut même stocker vos outils
- **SUPPORT A LA PREMIERE PLACE DANS L'INDUSTRIE** : Cette étagère de montage en rack de serveur 1U ventilé est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique 24/5 gratuite à vie

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

### Performance

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

---

### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Contient 4 rondelles à collerette C
----------	-------------------------------------

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Type de boîtier	Acier
Largeur interne	17.2 in [43.6 cm]
Longueur du produit	15.7 in [40.0 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Poids du produit	6.7 lb [3.1 kg]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	18.5 in [47.0 cm]
Package Width	21.7 in [55.2 cm]
Package Height	4.8 in [12.3 cm]
Poids brut	8.7 lb [3.9 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	4 - Vis M6
	1 - Étagère Fixe 1U
	4 - Écrous cage M6

---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis