

1 HE Serverschrank Fachboden - Universal Rack Montage Server Regal für 19"
Netzwerkschränke - Schwerlast Stahl - 20 kg Tragkraft - 25 cm Tiefe Ablage, Schwarz

Produkt-ID: CABSHELF1U10



Mit diesem 1 HE Rack-Fachboden ergänzen Sie EIA-310-konforme Server-Racks oder -Schränke um 25 cm flachen Stauraum.

Der robuste unverstellbare Rack-Fachboden bietet eine Tragkraft von bis zu 20 kg für Ihre Geräte und wurde aus kalt gewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt.

Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 1-HE-Kragarmregal Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte in Ihrem Rack. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Installieren Sie den 1 HE Rack-Fachboden in beliebiger Höhe in Ihrem Rack und schaffen Sie so eine stabile Fläche zur Platzierung von für Rackmontage ungeeigneten Geräten oder zur Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für Rackmontage ungeeignete Geräte

Merkmale

- **UNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT:** Kompatibel mit einem 48 cm-EIA/ECA-310 Server-Rack-Schrank mit 1 HE und 25 cm Tiefe für den universellen Einbau in jedes vorhandene Server/AV-Rack oder Gehäuse und mit M6-Käfigmuttern und Schrauben für das Montageregal
- **LANGLEBIGES DESIGN:** Robustes, einfach zu installierendes Kragarmregal aus robustem, kaltgewalztem 16 mm-SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität; hält ein Gewicht bis zu 20 kg aus; mit lebenslanger Garantie
- **EFFIZIENTES DESIGN:** Entwickelt mit einer nach unten gerichteten vorder/hinteren Lippe, die nur minimale Höhe beansprucht und so den vertikalen Platz bewahrt; nach unten gerichteten Lippen stören nicht, um Geräte in das Regal ein-/auszubauen
- **LÄSST SICH IN JEDE RACK-MARKE EINBAUEN:** Das Regal ist vollständig kompatibel mit unserer gesamten Palette an Server-/Netzwerkschränken und -gehäusen sowie mit anderen Marken wie: HP, APC, Dell & Lenovo
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses 1 HE-Serverschrank Fachboden lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	1U
Kabelmanagement	Nein
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Enthält 4 C-Tellerunterlegscheiben
---------	------------------------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Gehäusotyp	Stahl
Interne Breite	17.4 in [44.3 cm]
Produktlänge	9.8 in [25 cm]
Produktbreite	18.3 in [46.5 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
Produktgewicht	4.4 lb [2.0 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	20.5 in [52.0 cm]
Paketbreite	10.6 in [26.8 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.3 lb [2.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4 - M6-Schrauben
	1 - Festes Fach, 1 HE
	4 - M6-Käfigmuttern

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.