

1U

サーバーラック棚板／19インチ装置ラック&キャビネット用カンチレバートレイ／高耐久性スチール／耐荷重15kg／奥行17.8cm ブラック

製品ID: CABSHELF1U



標準型19インチサーバーラックまたはフロントマウントオプション付きキャビネットに取り付けられる小型の固定式ストレージ棚板。

SPCC商用グレード冷延スチール構造で耐久性に優れたこの固定式ラック棚板は、15kgまでの機器を格納することができます。小型の非ラックマウント機器、ツール、周辺機器、付属品をラックに収納し、すぐに使える状態にしておけるソリューションです。

認証、レポート、互換性



用途

- ・奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラック用にストレージ棚を追加
- ・極めて重要なハードウェアと非ラックマウント機器にストレージスペースを提供
- ・すべての19インチ型サーバーラックおよびキャビネットに対応

製品の特長

ユニバーサルフィット: 19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行18cm)

頑丈設計: 業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重15kg)

考え抜かれたデザイン: 棚の前端部を折り返し曲げ形状、後端部にL字型折り返し形状のリップを設け構造を強化。後端部は上向きL字形状で機器の滑落を防止し、棚下にある機器の出し入れもスムーズ

さまざまな用途: 19インチ型キャビネット／装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウェア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ／ビデオ用アクセサリの収納に活用

・ StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
フレームタイプ	スチール
U高さ	1 U
ケーブル管理	なし
取り付けオプション	フロントマウント(正面のみ)

性能

Weight Capacity (Stationary)	15 kg [33.1 lb]
------------------------------	-----------------

物理的特徴

色	ブラック
内部幅	44.3 cm [17.4 in]
製品縦	17.8 cm [7.0 in]
製品横	44.3 cm [17.4 in]
製品高さ	4.5 cm [1.8 in]
製品重量	1.2 kg [2.7 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ横	50.2 cm [19.8 in]
パッケージ高さ	7.6 cm [3.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.5 kg [3.4 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 1U固定式ラックシェルフ
	4 - M6ネジ

4 - M6ケージナット

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。