

2 HE Serverschrank Fachboden - Universal Server Rack Regal für 19 Zoll Netzwerkracks und Schränke - Schwerlast - 23 kg Tragkraft - 55 cm Tiefe Ablage, Schwarz

Produkt-ID: CABSHELF22



Mit dem CABSHELF22 2HE 22 Zoll tiefen, fest installierten Rackmount-Fach können Sie ein kompaktes, 2U-Fach in jedes standardmäßige 19-Zoll-Server-Rack oder jeden Schrank mit Optionen zur Frontmontage einsetzen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Unsere hochwertigen Rackfächer sind darauf ausgelegt, mit Leichtigkeit unwirtlichen Arbeitsumgebungen zu widerstehen. Dieses strapazierfähige, feste Rackfach ist aus kommerziellem, kalt gewalztem SPCC-Stahl gefertigt und kann bis zu 23 kg an Geräten tragen. Es stellt somit eine perfekte Lösung zur Lagerung von kleinen, nicht zur Rackmontage geeigneten Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehör in Ihrem Rack mit einfachem Zugriff dar.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für die Rackmontage ungeeignete Geräte
- Für alle 19 Zoll breiten Servergehäuse und -schränke

Merkmale

- **UNIVERSELLE HALTERUNG MIT 48 CM:** Dieses 2 HE-Regal für Server-Racks passt in jedes Server-Rack oder Gehäuse mit 48 cm, einschließlich bekannter Marken wie APC, Dell, Lenovo und HPE, und kann Ihre IT-, Netzwerk-, A/V- oder andere Geräte bis zu einer Tiefe von 56 cm aufnehmen
- **ROBUSTES UND LANGLEBIGES DESIGN:** Das robuste, vorne montierte Schrankregal aus kaltgewalztem SPCC-Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer, trägt ein Gesamtgewicht von 23 kg und ist damit die perfekte Rack-Regallösung für jede Umgebung
- **EFFIZIENTES DESIGN:** Entwickelt mit einer nach unten gerichteten vorder/hinteren Lippe, die nur minimale Höhe beansprucht und so den vertikalen Platz bewahrt; nach unten gerichteten Lippen stören nicht, um Geräte in das Regal ein-/auszubauen
- **VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT:** Diese feste Rack-Halterung mit einer Tiefe von 56 cm eignet sich für jeden Schrank oder jedes Geräte-Rack mit 48 cm. Sie bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und kann sogar Ihre Werkzeuge oder Audio-/Videozubehör aufbewahren
- **BRANCHENFÜHRENDER SUPPORT:** StarTech.com bietet lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support für dieses TAA-konforme, solide 2 HE-Montageregal/Fachboden für Server-Racks und ist seit über 30 Jahren die erste Wahl der IT-Profis und Unternehmen

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	2U
Kabelmanagement	Nein
Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	49.9 lb [22.6 kg]
------------------------------	-------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Gehäusestärke	0.1 in [1.6 mm]
Interne Breite	17.4 in [44.3 cm]

Produktlänge	22.0 in [55.9 cm]
Produktbreite	18.3 in [46.5 cm]
Produkthöhe	3.5 in [8.8 cm]
Produktgewicht	8.2 lb [3.7 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	23.0 in [58.5 cm]
Paketbreite	22.6 in [57.3 cm]
Pakethöhe	4.4 in [11.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.1 lb [5.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2U-Rack-Fachboden
	4 - M5-Schrauben
	4 - M5-Käfigmuttern
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.