

2HE Serverschrank Fachboden - 2U perforiertes Server-Rack-Regal -
Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Passiv
belüftet - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 23kg - 558 mm tiefe Ablage, schwarz

Produkt-ID: CABSHELF22V



StarTech.com

Das CABSHELF22V 2U 22-Zoll tiefe, passiv belüftete Rackmount-Fach ermöglicht es Ihnen, ein kompaktes 2U-Fach in praktisch jedes standardmäßige 19-Zoll-Server-Rack oder jeden Schrank mit Optionen zur Frontmontage einsetzen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Unsere perforierten Rackfächer verbessern den Luftfluss und helfen dabei, die Temperaturen im Rack abzusenkten. Dieses strapazierfähige, feste Rackfach ist aus kommerziellem, kalt gewalztem SPCC-Stahl gefertigt und kann bis zu 23 kg an Geräten tragen. Es stellt somit eine perfekte Lösung zur Lagerung von kleinen, nicht zur Rackmontage geeigneten Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehör in Ihrem Rack mit einfachem Zugriff dar.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für die Rackmontage ungeeignete Geräte
- Für alle 19 Zoll breiten Servergehäuse und -schränke

Merkmale

- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- UNIVERSELLE HALTERUNG MIT 48 CM: Dieses perforierte 2 HE Montageregal für Server-Racks passt in nahezu jedes Server-Rack mit 48 cm und eignet sich für eine Innentiefe von 56 cm für Ihre Netzwerkdaten-, IT-, Netzwerk- oder andere Geräte ohne Rack-Montageausrüstung
- MAXIMALE LÜFTUNG: Die belüftete Regalplatte auf dem Rack-Kragarmregal sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom für eine effektive Wärmeableitung des Servers. Außerdem sorgt sie dafür, dass Ihr Computer und Ihre AV-Ausrüstung zu Hause, im Studio oder Büro kühl bleibt
- ROBUSTES UND LANGLEBIGES DESIGN: Das robuste, vorne montierte Schrankregal aus kaltgewalztem SPCC-Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer, trägt ein Gesamtgewicht von 23 kg und ist damit die perfekte Rack-Regallösung für jede Umgebung
- VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT: Diese feste Rack-Halterung mit einer Tiefe von 56 cm eignet sich für jeden Schrank oder jedes Geräte-Rack mit 48 cm. Sie bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und kann sogar Ihre Werkzeuge oder Audio-/Videozubehör aufbewahren
- Perforiertes 2U-Rackmount-Fach

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	2U
Kabelmanagement	Nein
Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	50.0 lb [22.6 kg]
------------------------------	-------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Gehäusestärke	0.1 in [1.6 mm]
Produktlänge	22.0 in [55.9 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]

Produkthöhe 3.5 in [88 mm]

Produktgewicht 8.0 lb [3.6 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length 22.8 in [58.0 cm]

Package Width 19.9 in [50.5 cm]

Package Height 4.5 in [11.5 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 10.3 lb [4.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 2U 22-Zoll tiefes Rackfach

M6-Schrauben

M6-Käfigmuttern

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

