

Charola Fija Ventilada de 2U y 22 Pulgadas (558.8mm) de Profundidad para Gabinete Rack Universal de Servidores - Acero de Servicio Pesado - 23kg de capacidad - Negro

ID del Producto: CABSHELF22V



StarTech.com

La Charola Ventilada de Montaje en Rack 2U con 22 pulgadas de Profundidad, CABSHELF22V permite agregar una charola compacta de 2U a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas con opciones de montaje frontal. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Nuestras charolas para rack con orificios de ventilación mejoran la circulación de aire y contribuyen a disminuir la temperatura en el rack. Fabricada en acero laminado en frío de grado comercial SPCC, esta charola fija para rack de servidores permite albergar equipos de hasta 22 kg - una solución perfecta para almacenar equipos pequeños que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

### Características

- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- **SE AJUSTA UNIVERSALMENTE A 19"**: Esta charola 2U de rack para servidores está diseñada para adaptarse a cualquier rack o gabinete para servidores de 19" de ancho, incluyendo las principales marcas como APC, Dell, Lenovo, HPE, y puede acomodar sus equipos de datos, TI, redes u otros con una profundidad de hasta 22" (560mm)
- **MAXIMICE LA VENTILACIÓN**: La charola ventilada del estante en voladizo asegura un flujo de aire constante para disipar eficazmente el calor en los servidores. También funciona muy bien para mantener frescos equipos de TI y audiovisuales en su casa, estudio u oficina
- **DISEÑO DE SERVICIO PESADO Y DURABLE**: Fabricado en acero comercial laminado en frío SPCC, el estante de armario de montaje frontal garantiza la durabilidad a largo plazo y soporta un peso total de 22 kg, lo que lo convierte en la solución de estante de rack perfecta para cualquier entorno
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL**: Con 22 pulgadas de profundidad, esta charola de montaje en rack fijo está diseñado para funcionar con cualquier gabinete o rack de equipos de 19 pulgadas. Proporciona espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica, e incluso puede almacenar sus herramientas o accesorios de audio/video
- **SOPORTE LÍDER EN LA INDUSTRIA**: Respaldo con una garantía de por vida y con soporte técnico gratuito de por vida. Este estante ventilado 2U de montaje en rack para servidores, cumple con TAA. StarTech.com ha sido la elección de los profesionistas de TI y de las empresas durante más de 30 años

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	50.0 lb [22.6 kg]
-----------------------------------	-------------------

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero

Espesor del Gabinete	0.1 in [1.6 mm]
Longitud del Producto	22.0 in [55.9 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	3.5 in [88 mm]
Peso del Producto	8.0 lb [3.6 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	22.8 in [58.0 cm]
Ancho de la Caja	19.9 in [50.5 cm]
Altura de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.3 lb [4.6 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Estante para Rack 2U Profundidad 22 pulgadas
	Destornilladores M6
	Tuercas Jaula M6
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

