

2HE Serverschrank Fachboden - Universal 2U Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerk Racks und -Schränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 56kg - 457 mm tiefe Ablage, schwarz

Produkt-ID: CABSHELFHD



Mit dem CABSHELFHD 2U 18-Zoll tiefen, strapazierfähigen fest installierten Rackmount-Fach können Sie ein kompaktes 2U Fach in jedes standardmäßige 19-Zoll-Server-Rack oder jeden Schrank mit Optionen zur Frontmontage einsetzen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieses hochleistungsfähige Server-Rackfach wird aus kommerziellem, kalt gewalztem 2,3 mm SPCC-Stahl hergestellt, wodurch es bis zu 56 kg an Geräten tragen kann. Es ist somit eine perfekte Lösung zur Lagerung von größeren, nicht zur Rackmontage geeigneten Geräten, schwerem Werkzeug oder Peripheriegeräten in Ihrem Rack oder Schrank.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Bietet zusätzlichen Stauraum für schwere, geschäftskritische Hardware und für die Rackmontage ungeeignete Geräte
- Für alle 19 Zoll breiten Servergehäuse und -schränke

Merkmale



- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- UNIVERSELLE HALTERUNG MIT 48 CM: Dieses 2 HE-Regal für Server-Racks passt in jedes Server-Rack oder Gehäuse mit 48 cm, einschließlich großer Marken wie APC, Dell, Lenovo und HPE, und kann Ihre Netzwerkdaten-, IT-, Netzwerk- oder andere Geräte bis zu einer Tiefe von 46 cm aufnehmen
- ROBUSTES UND LANGLEBIGES DESIGN: Das robuste, vorne montierte Schrankregal aus kaltgewalztem SPCC-Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer, unterstützt ein Gesamtgewicht von 56 kg und ist damit die perfekte Rack-Regallösung für jede Umgebung
- FLEXIBLE INSTALLATION: Das Kragarmregal mit Rack-Montage kann in zwei Ausrichtungen montiert werden. Installieren Sie das Regal mit dem Kragarm nach unten oder nach oben, um ein Abrutschen Ihres Computers, AV oder anderer Geräte und Zubehörteile zu verhindern
- VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT: Diese feste Rack-Halterung mit einer Tiefe von 46 cm eignet sich für jeden Schrank oder jedes Geräte-Rack mit 48 cm. Sie bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und kann sogar Ihre Werkzeuge oder Audio-/Videozubehör aufbewahren
- BRANCHENFÜHRENDER SUPPORT: StarTech.com bietet lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support für dieses TAA-konforme, solide 2 HE-Montageregal/Fachboden für Server-Racks und ist seit über 30 Jahren die erste Wahl der IT-Profis und Unternehmen

Hardware

	Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp		Stahl
U-Höhe		2U
Kabelmanagement		Nein
Montageoptionen		Montage vorn (nur vorn)

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	125.0 lb [56.6 kg]
------------------------------	--------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Gehäusestärke	0.1 in [2.3 mm]
Interne Breite	17.4 in [44.3 cm]



Interne Tiefe	18.0 in [45.7 cm]
Produktlänge	19.0 in [48.3 cm]
Produktbreite	18.0 in [45.7 cm]
Produkthöhe	3.5 in [88.0 mm]
Produktgewicht	11.4 lb [5.2 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	20.0 in [50.8 cm]
Package Width	19.8 in [50.2 cm]
Package Height	4.6 in [11.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.9 lb [6.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2U Hochkapazitäts-Rackfach
	M6-Schrauben
	M6-Käfigmuttern
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

