

2U

サーバーラック棚板／19インチ装置ラック＆キャビネット用カンチレバートレイ／高耐久性スチール／耐荷重56kg／
奥行46cm ブラック

製品ID: CAB SHELF HD



2U奥行き18インチ(457mm)重量用固定式ラックマウント棚板。標準19インチサーバーラック、またはフロントマウント型キャビネットに追加できる重量用の2U棚板です。

この大容量サーバーラック棚板は業務用SPCC冷延鋼板を使用しており、56kgまでの装置積載に対応する頑丈な構造になっています。ラックマウント非対応の大型装置、重量のある工具、周辺機器などを、ラック内に収納できるソリューションです。

認証、レポート、互換性

用途

- ・極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供
- ・すべての19インチ型サーバーラック／キャビネットで使用可能

製品の特長

ユニバーサルフィット: 19インチ型サーバーラック各種に対応する2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行46cm)

頑丈設計: 業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重56kg)

優れた構造設計: 棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためにリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ

さまざまな用途: 19インチ型キャビネット／装置ラック各種で使える奥行46cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウェア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ／ビデオ用アクセサリの収納に活用

・StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
フレームタイプ	スチール
U高さ	2 U
ケーブル管理	なし
取り付けオプション	フロントマウント(正面のみ)

性能

耐荷重(静止時)	56.6 kg [124.7 lb]
----------	--------------------

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
内部幅	44.3 cm [17.4 in]
内部奥行き	45.7 cm [18.0 in]
製品縦	48.3 cm [19.0 in]
製品横	45.7 cm [18.0 in]
製品高さ	8.8 cm [3.5 in]
製品重量	4.2 kg [9.4 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	52.8 cm [20.8 in]
パッケージ横	54.2 cm [21.3 in]
パッケージ高さ	13.0 cm [5.1 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	5.4 kg [12.0 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2U サーバーラック用棚板 8 - M6ネジ 8 - M6ケージナット
---------	---

8 - M6プラスチックワッシャー

1 - クイックスタートガイド

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

