

2HE Serverschrank Fachboden - 2U perforiertes Server-Rack-Regal -  
Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Passiv  
belüftet - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 23kg - 40cm tiefe Ablage, schwarz

Produkt-ID: CABSHELFV



Mit dem CABSHELFV 2U perforierten Rackmount-Fach mit 16 Zoll Tiefe können Sie ein kompaktes 2U Fach in jedes standardmäßige 19-Zoll-Server-Rack oder jeden Schrank mit Option zur Frontmontage einsetzen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Unsere passiv belüfteten Rackfächer verbessern den Luftfluss und helfen dabei, die Temperaturen im Rack abzusenkten. Dieses strapazierfähige, feste Rackfach ist aus kommerziellem, kalt gewalztem SPCC-Stahl gefertigt und kann bis zu 23 kg an Geräten tragen. Es stellt somit eine perfekte Lösung zur Lagerung von kleinen, nicht zur Rackmontage geeigneten Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehör in Ihrem Rack mit einfachem Zugriff dar.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für die Rackmontage ungeeignete Geräte
- Für alle 19 Zoll breiten Servergehäuse und -schränke

## Merkmale

- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- UNIVERSELLE HALTERUNG MIT 48 CM: Dieses belüftete 2 HE-Montageregal für Server-Racks passt in nahezu jedes Server-Rack mit 48 cm und eignet sich für eine Innentiefe von 40 cm für Ihre Netzwerkdaten-, IT-, Netzwerk- oder andere Geräte ohne Rack-Montageausrüstung
- MAXIMALE LÜFTUNG: Die belüftete Regalplatte auf dem Rack-Kragarmregal sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom für eine effektive Wärmeableitung des Servers. Außerdem sorgt sie dafür, dass Ihr Computer und Ihre AV-Ausrüstung zu Hause, im Studio oder Büro kühl bleibt
- ROBUSTES UND LANGLEBIGES DESIGN: Das robuste, vorne montierte Schrankregal aus kaltgewalztem SPCC-Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer, trägt ein Gesamtgewicht von 23 kg und ist damit die perfekte Rack-Regallösung für jede Umgebung
- VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT: Mit einer Tiefe von 40 cm eignet sich diese feste Rack-Halterung für jeden Schrank oder jeden Geräte-Rack mit 48 cm. Sie bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und kann sogar Ihre Werkzeuge oder Audio-/Videozubehör unterbringen
- Perforiertes 2U-Rackmount-Fach

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	2U
Kabelmanagement	Nein
Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)

---

#### Leistung

Weight Capacity (Stationary)	50.0 lb [22.6 kg]
------------------------------	-------------------

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Gehäusestärke	0.1 in [1.6 mm]
Produktlänge	19.0 in [48.3 cm]
Produktbreite	16.0 in [40.6 cm]



Produkthöhe 3.5 in [88.0 mm]

Produktgewicht 5.6 lb [2.5 kg]

---

Verpackungsinformationen

Package Length 22.0 in [56.0 cm]

Package Width 16.5 in [42.0 cm]

Package Height 3.9 in [100.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 7.2 lb [3.3 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Fest installiertes 2U-Gehäusefach

M5-Schrauben

M5-Käfigmuttern

Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

