

Estante de 2U para Rack de Servidores de 19 Pulgadas de 2 Columnas - Bandeja Cantilever de 20" de Profundidad de Montaje Central - con Tuercas y Tornillos Jaula - de 34kg de Capacidad

ID del Producto: CABSHF2POST2



La bandeja de rack para servidores de 2 postes le permite agregar una bandeja fija de gran capacidad e instalación en el centro a casi cualquier rack de servidores estándar de 2 postes.

Nuestra bandeja para rack 2U es compatible con la norma EIA 310, lo cual significa que se ajusta a la mayoría de racks estándar de 48,26cm con 2 postes. Los soportes de montaje incluidos se pueden ajustar para que admitan diferentes profundidades de poste, lo cual convierte a esta bandeja de rack para montaje en el centro en una solución universal para almacenamiento en rack con 2 postes.

Fabricado en acero laminado en frío de categoría comercial SPCC, esta duradera bandeja para rack de equipo de red, con 2 postes, admite hasta 34kg de equipo: solución perfecta para almacenar equipo no instalable en rack, herramientas, periféricos o accesorios de su rack para mantenerlos accesibles.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Para usar con la mayoría de los Racks de Servidores de 2 Postes y de 19" de ancho

Características

- **COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:** Armario 2U de rack de 19" para equipos de red, con fondo de 50,8cm, de ajuste universal en cualquier rack existente de 2 postes que sea compatible con EIA 30; incluye tornillos y tuercas de jaula M6, para montaje de las bandejas
- **BANDEJA DE MONTAJE EN EL CENTRO:** El diseño de montaje en el centro permite que el equipo en el cajón quede hacia delante de los postes del rack, para facilitar la instalación y enrutamiento de los cables
- **DISEÑO DURADERO:** La bandeja voladiza de doble cara y para servicio pesado está fabricada en acero laminado en frío de alta calidad, según norma 14 SPCC para uso comercial, y tiene capacidad de soporte de hasta 34kg de peso
- **FÁCIL ACCESO:** Se puede utilizar para módems, enruteadores, puntos de acceso a Wi-Fi, así como otros equipos informáticos/redes/telecomunicaciones que no se pueden instalar en un rack, o para almacenar y acceder a herramientas y artículos
- **GARANTÍA DE POR VIDA:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos; ofrece soporte técnico 24 horas y somete todos sus productos a pruebas exhaustivas sobre compatibilidad y rendimiento

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	75.0 lb [34 kg]
--------------------------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero

Ancho Interno	17.2 in [43.6 cm]
Longitud del Producto	20.0 in [50.8 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	3.5 in [8.8 cm]
Peso del Producto	8.8 lb [4.0 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.7 in [55.2 cm]
Ancho de la Caja	21.7 in [55.0 cm]
Altura de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.4 lb [5.2 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Bandeja para rack
	4 - Tornillos M6
	4 - Tuercas Enjauladas M6
	4 - Arandelas M6 acopadas de plástico

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

