

## Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores de 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg

ID del Producto: CABSHF2POST



El Estante de Alta Resistencia de Montaje Central 2U para Racks de 2 Postes, CABSHF2POST permite agregar un estante fijo de alta capacidad y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 postes.

Los soportes de montaje incluidos se pueden ajustar para adaptarse a diferentes profundidades, haciendo de este estante de 2U una solución universal de almacenamiento en racks de 2 postes. Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1,6 mm, este estante para racks de 2 postes de gran durabilidad permite albergar equipos de hasta 67 kg (150 libras) - una solución perfecta para almacenar equipos que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con la mayoría de los Racks de Servidores de 2 Postes y de 19" de ancho

## Características

- Bandeja 2U / Estante 2U para racks de 2 columnas.
- Estante para armario de servidores que se ajusta a cualquier rack 19" de 2 columnas
- Esta bandeja para rack ha sido fabricada en acero laminado en frío SPCC de 1,6 mm
- Bandeja para armario de servidores con diseño de montaje central
- Este estante para rack cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE. UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Opciones de Montaje	Montaje Central

---

### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	149.7 lb [67.9 kg]
-----------------------------------	--------------------

---

### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Espesor del Gabinete	0.1 in [1.6 mm]
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	9.4 lb [4.3 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	6.0 in [15.2 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 3.0 in [7.6 cm]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	22.4 in [57.0 cm]
Ancho de la Caja	18.9 in [48.0 cm]
Altura de la Caja	4.6 in [11.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.8 lb [5.4 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estante de Montaje Central 2U para Racks de 2 Postes
	4 - Soportes
	8 - Tornillos #10-32 UNF, 3/8"L
	8 - Tuercas #10-32 UNF
	8 - Tornillos para Paneles #10-32 UNF, 5/8"L
	8 - Tuercas Jaula #10-32 UNF
	1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.