2U Vrijdragende 2 Post Plank - Montage Midden Serverrack Serverkast - 68kg

Productcode: CABSHF2POST

Met de CABSHF2POST 2U Robuuste Plank voor Rackmontage Midden voor 2 Post Racks kunt u een vaste plank met hoog draagvermogen toevoegen aan vrijwel elk standaard 2-post serverrack.

De meegeleverde montagebeugels kunnen worden ingesteld voor verschillende postdieptes, waardoor deze 2U-plank een universele oplossing is voor 2-post rackopslag. Deze duurzame 2-post vaste plank is vervaardigd uit hoogwaardig 1,6 mm dik koudgewalst staal en heeft een draagvermogen van maximaal 67 kg – een perfecte oplossing voor de gemakkelijk toegankelijke opslag van niet in een rack monteerbare apparaten, gereedschap, randapparatuur of accessoires in uw rack.

Met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische en niet in een rack monteerbare apparatuur

• Voor gebruik in alle 19 inch 2-post serverracks

Eigenschappen

- 2U 2-post Plank Rackmontage
- Past in alle standaard 19" 2-post racks
- 1,6mm dikke constructie uit koudgewalst staal
- Montage in het midden
- TAA compliant for GSA Schedule purchases

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	U-hoogte	2U
	Kabelbeheer	Nee
	Montage-opties	Middenmontage
Prestaties		
	Weight Capacity (Stationary)	149.7 lb [67.9 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Dikte behuizing	0.1 in [1.6 mm]
	Lengte product	0.0 in [0.0 cm]
	Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
	Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
	Gewicht product	9.4 lb [4.3 kg]
	Maximale montagediepte	6.0 in [15.2 cm]
	Minimale montagediepte	3.0 in [7.6 cm]
Verpakkingsinformatie		

	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	22.4 in [57.0 cm]
	Package Width	18.9 in [48.0 cm]
	Package Height	4.6 in [11.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	11.8 lb [5.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2U Plank 2 Post Rackmontage Midden
		4 - Brackets
		8 - #10-32 UNF schroeven, 3/8" lang
		8 - #10-32 UNF moeren
		8 - #10-32 UNF paneelschroeven, 5/8" lang
		8 - #10-32 UNF plaatmoeren
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.