

Serverschrank Fachboden - Zentrierte Anbringung - Traglast 34 kg- Belüftet

Produkt-ID: CABSHF2POSTV2



Durch den Server-Rack-Fachboden mit 2 Stützen lässt sich fast jedes standardmäßige Server-Rack um einen fest in der Mitte montierten Fachboden mit 2 Stützen und hoher Tragkapazität erweitern.

Unser 2-HE-Rack-Fachboden ist mit EIA 310 konform und passt daher in die meisten standardmäßigen 2-Stützen-Racks mit 48 cm. Die im Lieferumfang enthaltenen Montagehalterungen können an Stützen mit unterschiedlicher Tiefe angepasst werden. Dadurch ist dieser Rack-Fachboden zur mittigen Montage eine universelle Aufbewahrungslösung für Racks mit 2 Stützen, während die Konstruktion mit Luftschlitzen die Luftzirkulation im Rack verbessert.

Dieser haltbare Netzwerk-Rack-Fachboden mit 2 Stützen wurde aus hochwertigem, kaltgewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt und trägt bis zu 34 kg an Geräten - eine perfekte Lösung zur montagefreien Lagerung von Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehörteilen, damit sie jederzeit leicht zugänglich sind.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Lässt sich mit den meisten 48 cm breiten 2-Stützen-Racks verwenden
- Bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für die Rackmontage ungeeignete Geräte

Merkmale

- Passend für die meisten standardmäßigen Racks mit 48 cm und 2 Stützen
- Design für mittige Befestigung
- Trägt bis zu 34 kg an Geräten

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
U-Höhe	2U
Kabelmanagement	Nein
Industrienormen	EIA/ECA-310-E
	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	75.0 lb [34 kg]
------------------------------	-----------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Interne Breite	17.2 in [43.6 cm]
Produktlänge	20.0 in [50.8 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöhe	3.5 in [8.8 cm]
Produktgewicht	8.4 lb [3.8 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	21.7 in [55.1 cm]
Paketbreite	22.1 in [56.2 cm]
Pakethöhe	5.0 in [12.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.8 lb [4.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Rack-Fachboden
	4 - M6-Schrauben
	4 - M6-Käfigmuttern
	4 - M6-Unterlegscheiben aus Kunststoff

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.