

PCカード - コンパクトフラッシュ 変換アダプタ

製品ID: CB2CFFCR



コンパクトフラッシュ (CF) カードをPCカードスロット (Type II) で使用できる変換アダプタ。Type I規格のCFカードと完全互換です。

アダプタにカードを差し込むだけでプラグアンドプレイのメモ리카ードとして機能し、ドライバは不要です。PCカードスロット搭載のすべてのデバイスで使用可能です。CFカードを外付けドライブとして使用できるソリューションです。

このコンパクトフラッシュ

PCカード (PCMCIA) アダプタを使用し、PCでのファイル保存や転送に必要なスペースを確保することができます。バックアップやデータ転送などの作業でCFカードを簡単に交換でき、デバイス筐体を開ける手間がありません。

StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ PCカードスロット搭載の旧型機にストレージを追加
- ・ ポータブルなCFカードで手軽にバックアップを実行

製品の特長

- ・プラグアンドプレイで手軽な導入
- ・CFメモ리카ード(Type I)をPCカード(PCMCIA Type II)に変換
- ・筐体を開かずにCFカードのスワップで作業の手間を軽減

| | | |
|------------|--|--------------------------------------|
| ハードウェア | | |
| 保証に関する方針 | | 2 Years |
| ドライブ数 | | 1 |
| ドライブタイプ | | CF (Compact Flash I Card) |
| 性能 | | |
| 最大データ転送速度 | | 132 MB/s |
| RAID | | なし |
| メモリメディアタイプ | | CF (Compact Flash I Card) |
| コネクタ | | |
| ドライブコネクタ | | 1 – CF (タイプ1) |
| ホストコネクタ | | 1 – CardBus (PCMCIA) |
| 電源 | | |
| 電源 | | バスパワー |
| 入力電圧 | | 3.3 VDC |
| 出力電圧 | | 3.3V DC |
| 環境条件 | | |
| 動作温度 | | -20° C to +85° C (-4° F to +185° F) |
| 保存温度 | | -40° C to +85° C (-40° F to +185° F) |
| 物理的特徴 | | |
| 色 | | ブラック & シルバー |
| 製品縦 | | 8.5 cm [3.3 in] |
| 製品横 | | 5.5 cm [2.2 in] |
| 製品高さ | | 0.5 cm [0.2 in] |
| 製品重量 | | 22.0 g [0.8 oz] |
| パッケージ情報 | | |
| パッケージ数量 | | 1 |

| | |
|----------------|------------------|
| パッケージ縦 | 17.5 cm [6.9 in] |
| パッケージ横 | 14.2 cm [5.6 in] |
| パッケージ高さ | 3.0 cm [1.2 in] |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 86.0 g [3.0 oz] |

箱に含まれているもの

| | |
|---------|-------------------------------|
| パッケージ内容 | 1 - PCカード - コンパクトフラッシュ 変換アダプタ |
| | 1 - 取扱説明書 |

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。