

100 Clips de Gestión de Cableado Adhesivos - Negro - Organizador de Cableado para Escritorios/Oficinas - Mordaza de Nylon Autoadhesiva con Clasificación contra Fuego UL/94V-2

ID del Producto: CBMCC1



Estos clips de cable negros autoadhesivos de una sola pieza proporcionan una forma fácil de asegurar y organizar los cables en múltiples lugares. Se incluyen 100 abrazaderas de cable negras, lo que garantiza que tendrá muchas disponibles.

Los clips para cables admiten un diámetro de haz de cables de 5,3 mm y se montan en cualquier pared gracias al soporte adhesivo 3M incluido. También hay un orificio de montaje de 5mm para mayor resistencia. La abrazadera de cable de una sola pieza puede abrirse y reutilizarse con otros cables.

Fabricados con material durable de nylon 66 negro y con un adhesivo fuerte de 3M en la parte posterior, estos sujetacables tienen una clasificación de incendios UL94 V-2 de hasta 85°C.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una selección de estas mordazas para cables en tamaños diferentes

Clips pequeños para cables (CBMCC1)

Clips medianos para cables (CBMCC2)

Clips grandes para cables (CBMCC3)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Asegure, organice y dirija los cables en su espacio de trabajo

Características

- **PAQUETE DE 100 ABRAZADERAS AUTOADHESIVAS PARA EL MANEJO DE CABLES:** Mantenga los cables organizados con abrazaderas para haces de 5,5mm; Se instalan con respaldo adhesivo 3M y orificio de montaje de 5mm para mayor resistencia
- **RESISTENCIA INDUSTRIAL:** Fabricados con material durable de nylon 66 negro; Con un fuerte respaldo adhesivo 3M, estos soportes para cables tienen una clasificación de fuego UL94 V-2 de hasta 85°C; Garantía de por vida
- **VERSATILIDAD:** Organizadores para cables de alimentación, coaxiales, de teléfono, de audio, de vídeo, de red, de Ethernet, de ordenador, de escritorio, de datos y cables que se adhieren a superficies de metal, madera, cartón yeso y vidrio
- **FIABLE Y SEGURO:** Respaldo adhesivo a 70°C/158°F de temperatura nominal | Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL
- **MULTILONGITUD:** También disponible en tamaño medio (CBMCC2) para un diámetro de haz de 12 mm con un orificio de montaje de 5,3 mm y en tamaño grande (CBMCC3) para un diámetro de haz de 17mm con un orificio de montaje de 4,8 mm.

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Tamaño del Orificio de Montaje: 5mm

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Nylon 66
Longitud del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto	1.0 in [2.6 cm]

Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	0.1 oz [1.5 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	100
Longitud de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.5 oz [156.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	100 - Clips para Cable
---------------------	------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.