

100 Pinces Attache Câbles Adhésives Noir, Organiseur Câbles
Réseau/Ethernet/Bureau/Ordinateur, Range Câbles Bureau Autocollant, Pince Nylon
Autocollante Ignifugée UL/94V-2

N° de produit: CBMCC1



Ces pince attache câbles adhésives noires offrent un moyen facile de fixer et d'organiser les câbles à plusieurs endroits. 100 pince à câbles noires sont incluses, ce qui vous assure d'en avoir beaucoup sous la main.

Les clips de câble supportent un faisceau de câbles de 5,5 mm de diamètre et se fixent à n'importe quel mur avec le support adhésif 3M inclus. Il y a également un trou de montage de 5 mm pour plus de solidité. Le serre-câble peut être ouvert et réutilisé avec différents câbles.

Fabriqués en matériau durable en nylon 66 noir et dotés d'un support adhésif collant 3M résistant, ces supports de câbles sont classés UL94 V-2, résistant au feu jusqu'à 85°C.

Pour répondre à toutes les applications, StarTech.com propose une sélection de ces serre-câbles de différentes tailles :

Attache câbles Small (CBMCC1)

Attache câbles Medium (CBMCC2)

Attache câbles Large (CBMCC3)

Ces attache câbles sont conformes à la norme TAA.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- pour sécuriser, organiser et acheminer les câbles dans votre espace de travail

Spécifications techniques

- **RÉSISTANCE INDUSTRIELLE** : Fabriqué en nylon 66 noir durable ; Doté d'un support adhésif 3M, ces porte-câbles sont classés UL94 V-2 et résistants au feu jusqu'à 85°C. Garantie à vie.
- **FIABLE ET SÛR** : Support adhésif résistant à une température de 70°C | Indice d'inflammabilité 94V-2 | Approuvé par UL
- **MULTI-LONGUEUR** : Également disponible au format Medium (CBMCC2) pour un diamètre de faisceau de 12 mm avec un trou de montage de 5,3 mm et en version Large (CBMCC3) pour un diamètre de faisceau de 17 mm avec un trou de montage de 4,8 mm.
- **POLYVALENT** : Organiseurs de câbles polyvalents pour les câbles d'alimentation, coaxiaux, téléphoniques, audio, vidéo, de réseau, Ethernet, ordinateur, bureau, câbles de données et fils qui collent aux surfaces en métal, bois, cloisons sèches et verre.
- **100 COLLIERS DE GESTION DE CÂBLES AUTO-ADHÉSIFS** : Gardez les câbles organisés avec des colliers de serrage pour un diamètre de faisceau de 5,5 mm ; installez-les avec un support adhésif 3M et un trou de montage de 5 mm pour plus de solidité.

Performance

Politique de garantie	2 Years
Spécifications générales	Mounting Hole Size: 0.20 in [5 mm]

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Nylon 66
Longueur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Largeur du produit	1.0 in [2.6 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]

	Poids du produit	0.1 oz [1.5 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	100
	Longueur du Paquet	4.9 in [12.4 cm]
	Largeur du Paquet	5.2 in [13.3 cm]
	Hauteur du Paquet	2.2 in [5.6 cm]
	Poids brut	5.5 oz [156.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	100 - Connecteurs de câbles
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis