

100 Selbstklebende Kabelklemmen Mittel - PC Kabelmanagement/Kabelhalterung -  
Kabel Organisator - Netzwerk/USB/Ethernet Kabelclips - Nylonklemme UL/94V-2  
Brandklasse - Schwarz

Produkt-ID: CBMCC2



Diese selbstklebenden, einteiligen schwarzen Kabelklemmen bieten eine einfache Möglichkeit, Kabel an mehreren Positionen zu befestigen und zu organisieren. 100 schwarze Kabelclips sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie genügend zur Hand haben.

Die Kabelclips sind für bis zu 12 mm Kabelbündeldurchmesser geeignet und erlauben die Befestigung an jeder Wand mit der mitgelieferten 3M-Klebefolie. Eine 5,3-mm-Befestigungsbohrung ist für zusätzliche Festigkeit ebenfalls enthalten. Die einteilige Kabelklemme kann geöffnet und mit verschiedenen Kabeln wiederverwendet werden.

Diese Kabelhalter sind aus haltbarem, schwarzem Nylon 66 hergestellt und mit einer starken, 3M-Klebebeschichtung versehen. Die Kabelhalter sind nach UL94 V-2 mit einer Feuerbeständigkeit von bis zu 85°C eingestuft.

Für jede Anwendung bietet StarTech.com eine Auswahl dieser Kabelklemmen in verschiedenen Größen an:

Kleine Kabelklemmen (CBMCC1)

Mittlere Kabelklemmen (CBMCC2)

Große Kabelklemmen (CBMCC3)

Diese Kabelklemmen sind TAA-konform.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Sichern, Organisieren und Verlegen von Kabeln in Ihrem Arbeitsbereich

## Merkmale

- 100 STÜCK SELBSTKLEBENDE KABELKLEMMEN: Halten Sie Ihre Kabeln mit Kabelklammern in Ordnung (für 12 mm Bündel-Kabeldurchmesser); Montage mit 3M-Klebestreifen und 5 mm Schraubenbefestigungsloch
- INDUSTRIEFEISTIGKEIT: Hergestellt aus strapazierfähigem schwarzem Nylon 66 Material; mit einer starken 3M Kleberückseite; UL94 V-2 konform (bis zu 85°C feuerfest); lebenslang gesichert
- UNIVERSELL: Mehrzweck Kabel Organisatoren für Strom-, Koax-, Telefon-, Audio-, Video-, Netzwerk-, Ethernet-, Computer-, Datenkabel & Drähte, die an Metall-, Holz-, Trockenbau- & Glasflächen haften
- ZUVERLÄSSIG & SICHER: 70°C Temperaturbeständige Kleberückseite | 94V-2 Entflammbarkeitsklasse | UL zugelassen
- MEHRFACHGROÙE: In klein (CBMCC1), mittel (CBMCC2) und groß (CBMCC3) für 5,5 mm, 12 mm, 17 mm Bündel-/Kabeldurchmesser mit 5 mm Schraubenbefestigungsloch erhältlich

---

## Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine  
Spezifikationen

Größe der Schraubenbefestigungsloch: 5.3 mm

---

## Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Nylon 66
Produktlänge	0.7 in [1.7 cm]
Produktbreite	1.4 in [3.5 cm]
Produkthöhe	0.7 in [1.9 cm]

Produktgewicht 0.1 oz [3.3 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge	100
Paketlänge	6.9 in [17.4 cm]
Paketbreite	8.6 in [21.8 cm]
Pakethöhe	2.6 in [6.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	12.1 oz [342.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	100 - Kabel-Clips
--------------------	-------------------

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

