

100 Pinces Attache Câbles Adhésives Noir, Organiseur Câbles  
Réseau/Ethernet/Bureau/Ordinateur, Range Câbles Bureau Autocollant, Pince Nylon  
Autocollante Ignifugée UL/94V-2

N° de produit: CBMCC2



Ces pince attache câbles adhésives noires offrent un moyen facile de fixer et d'organiser les câbles à plusieurs endroits. 100 pince à câbles noires sont incluses, ce qui vous assure d'en avoir beaucoup sous la main.

Les clips de câble supportent un faisceau de câbles de 12mm de diamètre et se fixent à n'importe quel mur avec le support adhésif 3M inclus. Il y a également un trou de montage de 5,3mm pour plus de solidité. Le serre-câble peut être ouvert et réutilisé avec différents câbles.

Fabriqués en matériau durable en nylon 66 noir et dotés d'un support adhésif collant 3M résistant, ces supports de câbles sont classés UL94 V-2, résistant au feu jusqu'à 85°C.

Pour répondre à toutes les applications, StarTech.com propose une sélection de ces serre-câbles de différentes tailles :

Attache câbles Small (CBMCC1)

Attache câbles Medium (CBMCC2)

Attache câbles Large (CBMCC3)

Ces attache câbles sont conformes à la norme TAA.

Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- sécurisez, organisez et acheminez les câbles dans votre espace de travail

## Spécifications techniques

- **FIABLE ET SÛR** : Support adhésif résistant à une température de 70°C | Indice d'inflammabilité 94V-2 | Approuvé par UL
- **POLYVALENT** : Organiseurs de câbles polyvalents pour les câbles d'alimentation, coaxiaux, téléphoniques, audio, vidéo, de réseau, Ethernet, ordinateur, bureau, câbles de données et fils qui collent aux surfaces en métal, bois, cloisons sèches et verre.
- **MULTI-LONGUEUR** : Également disponible au Format Petit (CBMCC1) pour un diamètre de faisceau de 5,5 mm avec un trou de montage de 5,3 mm et en version Large (CBMCC3) pour un diamètre de faisceau de 17 mm avec un trou de montage de 4,8 mm.
- **100 COLLIERS DE GESTION DE CÂBLES AUTO-ADHÉSIFS** : Gardez les câbles organisés avec des colliers de serrage pour un diamètre de faisceau de 12mm ; installez-les avec un support adhésif 3M et un trou de montage de 5,3mm pour plus de solidité.
- **RÉSISTANCE INDUSTRIELLE** : Fabriqué en nylon 66 noir durable ; Doté d'un support adhésif 3M, ces porte-câbles sont classés UL94 V-2 et résistants au feu jusqu'à 85°C. Garantie à vie.

---

### Performance

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Politique de garantie    | 2 Years                              |
| Spécifications générales | Mounting Hole Size: 0.21 in [5.3 mm] |

---

### Caractéristiques physiques

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Couleur             | Noir            |
| Type de boîtier     | Nylon 66        |
| Longueur du produit | 0.7 in [1.7 cm] |
| Largeur du produit  | 1.4 in [3.5 cm] |
| Hauteur du produit  | 0.7 in [1.9 cm] |

|                          |                       |                             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                          | Poids du produit      | 0.1 oz [3.3 g]              |
| <hr/>                    |                       |                             |
| Informations d'emballage |                       |                             |
|                          | Quantité par paquet   | 100                         |
|                          | Longueur du Paquet    | 6.9 in [17.4 cm]            |
|                          | Largeur du Colis      | 8.6 in [21.8 cm]            |
|                          | Hauteur du Paquet     | 2.6 in [6.6 cm]             |
|                          | Poids brut            | 12.1 oz [342.0 g]           |
| <hr/>                    |                       |                             |
| Contenu du paquet        |                       |                             |
|                          | Inclus dans le paquet | 100 - Connecteurs de câbles |
| <hr/>                    |                       |                             |
| Informations de garantie |                       |                             |
|                          | Warranty              | 2 ans                       |
| <hr/>                    |                       |                             |

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis