

100 självhäftande kabelhanteringsclips Svart -
Nätverk/Ethernet/kontorsbord/datorsladdorganiserare - Självfästande
kabel-/ledningshållare - Självhäftande nylonklämma brandklassad enligt UL/94V-2

Produkt ID: CBMCC2



Med dessa självhäftande svarta kabelklämmor i ett stycke kan du enkelt säkra och organisera kablar på flera platser. 100 svarta kabelclips ingår, vilket garanterar att du har gott om kabelclips till hands.

Kabelklämmorna stöder en diameter på 12 mm med kabelbunt och kan monteras på vilken vägg som helst med den medföljande 3M självhäftande baksida. Det finns också ett monteringshål på 5,3 mm för extra styrka. Kabelklämman i ett stycke kan öppnas och återanvändas med olika kablar.

Dessa kabelhållare är tillverkade av slitstarkt svart Nylon 66-material och har en stark 3M självhäftande baksida. De är UL94 V-2-brandklassade upp till 85°C.

StarTech.com erbjuder ett urval av dessa kabelklämmor i olika storlekar för att passa alla tillämpningar:

Små kabelklämmor (CBMCC1)

Medelstora kabelklämmor (CBMCC2)

Stora kabelklämmor (CBMCC3)

Dessa kabelklämmor är TAA-kompatibla. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- säkra, organisera och dra kablar på din arbetsyta

Funktioner

- **100-PACK MED SJÄLVFÄSTANDE CLIPS FÖR KABELHANTERING** Håll kablarna organiserade med kabelklämmor för bunt diameter på 12 mm; Installera med 3M självhäftande baksida och monteringshål på 5,3 mm för extra styrka
- **INDUSTRIELL STYRKA:** Dessa kabelhållare är tillverkade av slitstarkt svart Nylon 66-material; Har en stark 3M självhäftande baksida. De är UL94 V-2-brandklassade upp till 85 °C; Livstidsgaranti
- **MÅNGSIDIG:** Multifunktionella kabelorganiserare för ström, coax, telefon, ljud, video, nätverk, Ethernet, dator, kontorsbord, datakablar och ledningar som fäster på metall-, trä-, gips- och glasytor
- **PÅLITLIG OCH SÄKER:** Självhäftande baksida klassad för temperatur på 70 °C | Antändlighetsklass 94V-2 | UL-godkänd
- **MULTILÄNGD:** Finns även i liten storlek (CBMCC1) för en bunt diameter på 5,5 mm med monteringshål på 5,3 mm och stor storlek (CBMCC3) för en bunt diameter på 17 mm med monteringshål på 4,8 mm

Prestanda

Garantipolicy	2 Years
Allmänna specifikationer	Monteringshålets storlek: 5,3 mm

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Nylon 66
Produktlängd	0.7 in [1.7 cm]
Produktbredd	1.4 in [3.5 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.9 cm]
Produktvikt	0.1 oz [3.3 g]

Förpackning

Förpackningsantal	100
Paketets längd	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	8.6 in [21.8 cm]
Paketets höjd	2.6 in [6.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	12.1 oz [342.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	100 - kabelclips
-----------------	------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.