


100 Colliers Serre-Câbles avec Ruban Adhésifs, Faisceau 3.2mm, Colsons Nylon/Plastique, Attache Câble Électrique/Réseau, Ignifugé UL/94V-2, TAA

Nº de produit: CBMCTM1



Ces petits supports attache-câbles adhésifs vous permettent de monter aisément vos attaches afin de fixer votre faisceau de câbles au mur ou au plafond, pour les acheminer et les organiser. 100 supports d'attaches de câbles blancs sont inclus, ce qui vous assure d'en avoir beaucoup sous la main.

Ces supports d'enveloppes de câbles électriques en plastique fonctionnent avec des attaches de câbles jusqu'à 0,13 in. (3,2 mm) de largeur, à n'importe quelle longueur.

Ils sont faciles et rapides à installer, il suffit de décoller le support de protection et de le coller à l'endroit souhaité sur n'importe quelle surface tels que le plastique, le métal, les cloisons sèches, le bois ou la maçonnerie. Une fois le support en place, vous pouvez faire passer le collier de serrage dans la fente, positionner votre faisceau de câbles à l'intérieur du collier et fermer le collier de serrage pour fixer à la fois le faisceau de câbles et le collier de serrage au support.

Ce système de montage de serre-câbles propre et professionnel est parfait pour organiser et acheminer les câbles réseau, les câbles d'alimentation ou d'autres câbles dans votre bureau ou votre salle de serveurs.

Faits en matériau durable Nylon 66 et dotés d'un support adhésif collant 3M solide, ces supports d'attaches de câbles sont classés au feu UL94 V-2 et approuvés par UL.

StarTech.com propose une variété d'attaches de câble qui sont supportées par ces supports :

100 Attaches câble 101,6 mm Blanc (CBMZT4N)

1000 Attaches câble 101,6 mm Blanc (CBMZT4NK)

100 Attaches câble 101,6 mm Noir (CBMZT4B)

1000 attaches câble 101,6 mm Noir (CBMZT4BK)

StarTech.com est le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Mount zip ties to wall or ceiling to keep cables organized in your office or server room

Spécifications techniques

- PAQUET DE 100 SUPPORTS ATTACHES CÂBLES : Fixe les attaches au mur ou au plafond afin d'organiser les câbles. Fonctionne avec des attaches de 3,2mm de large, quelle que soit leur longueur. Se fixe à l'aide d'un ruban adhésif ou du trou de vis intégré.
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : Fabriqués en nylon 66 durable, ces attache-câbles résistants sont classés UL94 V-2 pour leurs résistance au feu.
- RÉDUISEZ LES ENCOMBREMENTS : Faciles à installer, ces petits supports en plastique pour câbles électriques sont idéaux pour réorganiser la gestion des câbles de votre bureau ou de votre salle de serveurs ; Garantie à vie par StarTech.com
- SÉCURITÉ FIABLE : indice d'inflammabilité 94V-2, homologation UL, conformité RoHS et TAA.
- TAILLES MULTIPLES : Disponible au format Medium (CBMCTM2) pour les attaches de câbles de 4,6 mm et en version Large (CBMCTM3) pour les attaches de câble de 5,5 mm de largeur.

Performance

Politique de garantie 2 Years

Spécifications générales Maximum Cable Tie Width: 0.12 in. (2.3 mm)

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Type de boîtier Nylon 66

Longueur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Largeur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Hauteur du produit	0.1 in [0.3 cm]
Poids du produit	0.0 oz [0.2 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	100
Longueur du Paquet	3.8 in [9.6 cm]
Largeur du Paquet	4.4 in [11.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.1 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 100 - Supports d'attachments de câble

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

