

100 Pack Cable Tie Mounts with Adhesive Tape for 0.18 in. (4.6 mm) Wide Ties - Nylon/Plastic Zip Tie Mounts - Electrical/Network Cable Wrap Mounts / 94V-2 Fire & UL Rated TAA

ID prodotto: CBMCTM2



Questi supporti per fascette per cavi di formato medio e con cuscinetto adesivo consentono di montare le fascette da elettricista con la massima praticità per fissare un fascio di cavi alla parete o al soffitto, instradarli e organizzarli. La confezione include 100 unità di colore bianco per averne sempre in quantità a portata di mano.

Questi supporti in plastica possono essere utilizzati con fascette per cavi fino a 4,6 mm di larghezza e di qualsiasi lunghezza.

Installarli è un'operazione facile e veloce: è sufficiente rimuovere la protezione posteriore e incollarli nella posizione desiderata su qualsiasi superficie, tra cui plastica, metallo, cartongesso, legno o muratura. Una volta fissato il supporto in posizione, è possibile inserire la fascetta per cavi attraverso lo slot, posizionare il fascio di cavi all'interno della fascetta e chiudere quest'ultima per fissare sia il fascio di cavi sia la fascetta al supporto. Per una maggiore sicurezza in caso di fasci di cavi più pesanti, un foro di montaggio integrato (3,2 mm di diametro) consente di fissare il supporto anche con una vite.

Questo sistema di montaggio pulito e professionale per fascette per cavi è perfetto per organizzare e instradare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi in ufficio o nella sala server.

Realizzati in robusto nylon 66 e dotati di un solido cuscinetto adesivo 3M, questi supporti per fascette per cavi presentano una resistenza al fuoco UL94 V-2 e sono omologati UL.

StarTech.com offre varie fascette per cavi compatibili con questi supporti:

Fascette per cavi bianche da 101,6 mm in confezione da 100 unità (CBMZT4N)

Fascette per cavi bianche da 101,6 mm in confezione da 1000 unità (CBMZT4NK)

Fascette per cavi nere da 101,6 mm in confezione da 100 unità (CBMZT4B)

Fascette per cavi nere da 101,6 mm in confezione da 1000 unità (CBMZT4BK)

Fascette per cavi bianche da 152,4 mm in confezione da 100 unità (CV150)

Fascette per cavi bianche da 152,4 mm in confezione da 1000 unità (CV150K)

Fascette per cavi bianche da 152,4 mm in confezione da 100 unità (CBMZT6N)

Fascette per cavi bianche da 152,4 mm in confezione da 1000 unità (CBMZT6NK)

Fascette per cavi nere da 152,4 mm in confezione da 100 unità (CBMZT6B)

Fascette per cavi nere da 152,4 mm in confezione da 1000 unità (CBMZT6BK)

Fascette per cavi bianche riutilizzabili da 152,4 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB6)

Fascette per cavi nere riutilizzabili da 152,4 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB6BK)

Fascette per cavi grigie da 203,2 mm in confezione da 100 unità (CV200K)

Fascette per cavi bianche riutilizzabili da 203,2 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB8)

Fascette per cavi bianche riutilizzabili da 203,2 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB8BK)

Questi supporti per fascette per cavi sono coperti da una garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito 24/5. StarTech.com è la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Mount zip ties to wall or ceiling to keep cables organized in your office or server room

Caratteristiche

- **CONFEZIONE DA 100 SUPPORTI PER FASCETTE PER CAVI:** consentono il montaggio delle fascette da elettricista su pareti o soffitti per tenere i cavi ben organizzati; possono essere utilizzati con fascette da 4,6 mm di larghezza e di qualsiasi lunghezza; attacco mediante nastro adesivo o foro per vite integrato
- **RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE:** realizzati in robusto nylon 66, questi resistenti supporti per fascette per cavi presentano una resistenza al fuoco UL94 V-2

- **INGOMBRO RIDOTTO:** facili da installare, questi supporti per fascette in plastica di formato medio sono l'ideale per riorganizzare la gestione cavi in ufficio o nella sala server; dotati di supporto a vita StarTech.com
- **SICUREZZA AFFIDABILE:** classe di infiammabilità 94V-2 | Omologazione UL | RoHS | Conformità TAA
- **DIMENSIONI MULTIPLE:** disponibili in formato piccolo (CBMCTM1) per fascette per cavi da 3,2 mm di larghezza | e in formato grande (CBMCTM3) per fascette per cavi da 5,5 mm di larghezza

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Maximum Cable Tie Width: 0.18 in. (4.6 mm)

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Altezza prodotto	0.2 in [4 mm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.7 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.9 in [15 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.9 oz [81.8 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Supporti per fascette per cavi
--------------------------	--------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.