

100 Pack Zelfklevende Kabelbinder Mounts voor 5.5mm Brede Tyraps, Nylon/Plastic Tie Wrap / Snelbinder Mounts voor Electriciteit/Netwerk Kabels, 94V-2 Brandklasse & UL Rated, TAA

Productcode: CBMCTM3



Met deze grote zelfklevende houders kunt u uw bekabeling netjes organiseren door kabels te bundelen en deze met een kabelbinder (tie wrap) stevig aan deze houder vast te spannen. De houders kunnen heel eenvoudig tegen een muur, een wand of aan het plafond worden gekleefd. Deze set bestaat uit 100 stuks, zodat u steeds voldoende houders bij de hand heeft.

Deze plasticen houders zijn geschikt voor kabelbinders (tie wraps) van maximaal 5,5 mm breed, zonder enige beperking qua lengte.

De houders kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd: verwijder gewoon de beschermstrook aan de achterkant en plak deze op de gewenste plaats. Het maakt niet uit van welk materiaal het oppervlak is gemaakt: plastic, metaal, gipsplaat, hout of metselwerk. Nadat de houder is geplaatst, leid u de kabelbinder door de sleuf, plaats u de kabelbundel en spant u de kabelbinder aan om het geheel aan de houder te bevestigen.

Dit professionele bevestigingssysteem voor kabelbinders is perfect geschikt voor het wegwerken van netwerkkabels, voedingskabels of andere kabels in uw kantoor of serverruimte.

Deze houders voor kabelbinders zijn gemaakt van duurzaam zwart nylon 66, zijn voorzien van een sterke 3M zelfklever aan de achterkant, hebben een UL94 V-2 normering voor brandbestendigheid en zijn UL goedgekeurd.

StarTech.com biedt diverse kabelbinders die voor deze houders geschikt zijn:

Set van 100 stuks 101,6 mm witte kabelbinders (CBMZT4N)

Set van 1000 stuks 101,6 mm witte kabelbinders (CBMZT4NK)

Set van 100 stuks 101,6 mm zwarte kabelbinders (CBMZT4B)

Set van 1000 stuks 101,6 mm zwarte kabelbinders (CBMZT4BK)

Set van 100 stuks 152,4 mm witte kabelbinders (CV150)

Set van 1000 stuks 152,4 mm witte kabelbinders (CV150K)

Set van 100 stuks 152,4 mm witte kabelbinders (CBMZT6N)

Set van 1000 stuks 152,4 mm witte kabelbinders (CBMZT6NK)

Set van 100 stuks 152,4 mm zwarte kabelbinders (CBMZT6B)

Set van 1000 stuks 152,4 mm zwarte kabelbinders (CBMZT6BK)

Set van 100 stuks 152,4 mm witte hersluitbare kabelbinders (CBMZTRB6)

Set van 100 stuks 152,4 mm zwarte hersluitbare kabelbinders (CBMZTRB6BK)

Set van 100 stuks 203,2 mm witte kabelbinders (CBMZT8N)

Set van 1000 stuks 203,2 mm witte kabelbinders (CBMZT8NK)

Set van 100 stuks 203,2 mm zwarte kabelbinders (CBMZT8B)

Set van 1000 stuks 203,2 mm zwarte kabelbinders (CBMZT8BK)

Set van 100 stuks 203,2 mm grijze kabelbinders (CV200K)

Set van 100 stuks 203,2 mm witte hersluitbare kabelbinders (CBMZTRB8)

Set van 100 stuks 203,2 mm zwarte hersluitbare kabelbinders (CBMZTRB8BK)

Set van 100 stuks 254 mm witte kabelbinders (CBMZT10N)

Set van 1000 stuks 254 mm witte kabelbinders (CBMZT10NK)

Set van 100 stuks 254 mm zwarte kabelbinders (CBMZT10B)

Set van 1000 stuks 254 mm zwarte kabelbinders (CBMZT10BK)

Set van 100 stuks 254 mm witte hersluitbare kabelbinders (CBMZTRB10)

Set van 100 stuks 254 mm zwarte hersluitbare kabelbinders (CBMZTRB10BK)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig kabels met kabelbinders aan een wand of plafond voor een netjes georganiseerd kantoor of serverruimte

Eigenschappen

- **SET VAN 100 KABELBINDERHOUDERS:** om kabelbinders (tie wraps) aan de wand of het plafond te bevestigen zodat kabels netjes georganiseerd blijven; geschikt voor 5,5 mm brede kabelbinders van elke lengte; wordt bevestigd met zelfklevende achterkant of via voorgeboord schroefgat
- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Deze kabelbinderhouders zijn gemaakt van duurzaam zwart nylon 66 en voldoen aan de UL94 V-2 norm voor brandbestendigheid.
- **VERMINDER KABELWARBOEL:** Deze grote plasticen houders voor kabelbinders kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd, zijn ideaal voor het organiseren van de bekabeling in uw kantoor of serverruimte en hebben levenslange garantie van StarTech.com
- **BETROUWBARE VEILIGHEID:** 94V-2 ontvlambaarheid | door UL goedgekeurd | RoHS | TAA-conform
- **DIVERSE MATEN:** Verkrijgbaar in klein (CBMCTM1) voor 3,2 mm brede kabelbinders | en middelgroot (CBMCTM2) voor 4,6 mm brede kabelbinders

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Algemene specificaties	Maximale breedte kabelbinder: 5,5 mm

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Type behuizing	Nylon 66
Lengte product	1.1 in [2.7 cm]
Breedte product	1.1 in [2.7 cm]
Hoogte product	0.2 in [0.5 cm]
Gewicht product	0.1 oz [1.8 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	100
Lengte Verpakking	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Package Height	1.5 in [3.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.6 oz [186.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	100 - Kabelbinderhouders
-------------	--------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.