

Kabelkanal mit Abdeckung, 50mm B x 20mm H - 2m L, 3 separate Laufbahnen für
Netzwerkkabel - Kabelkanalsystem, Netzkabelabdeckung, UL geprüft

Produkt-ID: CBMCWD5020



Dieser 2 m lange Kabelkanal führt die Kabel in Ihrem Büro oder Serverraum ordentlich und verdeckt sie gleichzeitig, um ein aufgeräumtes und professionelles Erscheinungsbild zu schaffen.

Dieser Kabelmanagement-Kanal schützt Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum. Der Kabelkanal ist 20 mm x 51 mm mit drei einzelnen Kanälen, die durch den Kanal verlaufen und mit denen Sie Kabel einfach organisieren und trennen können.

Hergestellt aus selbstverlöschendem PVC, das robust und verwindungssteif ist, ist dieser Netzwerk-/Stromkabelverteiler feuerbeständig (M1 Rating NF) mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C (186F) und ist UL/94V-0 geprüft.

Der Kabelführungskanal kann durch einfaches Bohren von Löchern durch das Gehäuse und in eine beliebige Oberfläche montiert werden, oder mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden (Schrauben und Klebeband nicht im Lieferumfang enthalten).

Um diesen Kabelmanagement-Raceway und die Endkappen für ein professionelles Finish zu kombinieren und zu verlegen, bietet StarTech.com eine große Auswahl an Raceway-Zubehör an.

Das Endstück (CBMCWD5020E) (20er-Pack), schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Der Innenbogen (CBMCWD5020I) (20er-Pack) verbindet zwei Laufbahnen in einem 90-Grad-Winkel miteinander.

Der Außenbogen (CBMCWD5020O) (20er-Pack) verbindet zwei Kabelkanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel um die Ecke.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schutz der Kabel vor Beschädigungen und saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum

Merkmale

- **PROFESSIONELLES ORGANISIEREN & VERLEITEN VON KABELN:** Kabelmanagement-Rinne schützt Kabel vor Beschädigung und leitet sie ordentlich in Ihrem Büro oder Serverraum; verfügt über 3 Kanäle zur einfachen Organisation mehrerer Kabel
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Aus robustem, verwindungsstifem, selbstverlöschendem PVC gefertigt, ist diese Netzwerk-/Stromkabelabdeckung feuerbeständig nach M1 (NF) mit Vicat-Erweichungspunkt bei 86 °C (186 F); nach UL 94V-0
- **LAUFBAHNZUBEHÖR:** Endstück (CBMCWD5020E), Innenbogen (CBMCWD5020I), Außenbogen (CBMCWD5020O); separat erhältlich
- **TECHNISCHE DATEN:** Länge: 2m | Höhe: 20mm | Gesamtbreite: 51mm |Kabel-/Drahtkanalbreiten: Links 15 mm, Mitte 11 mm, Rechts 15 mm | Weiß | RoHS
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; Dieses Kabelabdeckungs-Kit/Verkabelungskanalsystem für die Oberflächenmontage wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten

Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine
Spezifikationen

Kanalbreite links: 14,8 mm

Kanalbreite Mitte: 10 mm

Kanalbreite rechts: 14,8 mm

Physische Eigenschaften

Farbe

Weiß

Gehäusotyp	PVC
Produktlänge	2.0 in [5.1 cm]
Produktbreite	78.7 in [200.0 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	1.9 lb [0.9 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	2.0 in [5.1 cm]
Paketbreite	6.6 ft [2.0 m]
Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.0 lb [0.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Kabelkanal
--------------------	----------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.