

20 Pack Cable Raceway End Cap for CBMCWD5020 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting End Cap - Cable Raceway Connectors - Wiring Duct End Piece - UL Rated - TAA

Nº de produit: CBMCWD5020E



Ce pack de 20 embouts de chemin de câbles fonctionne avec le système de chemin de câbles CBMCWD5020 de StarTech.com.

Utilisez ces embouts de chemin de câbles avec le chemin de câbles CBMCWD5020 de StarTech.com afin de les boucher et d'apporter une touche finale dans votre bureau ou votre salle de serveurs.

Fabriqués en ABS auto-extinguible robuste et également résistant à la déformation, ces connecteurs de conduit de câblage sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale).

Reliez cet embout à d'autres accessoires pour système de chemin de câbles CBMCWD5020 de StarTech.com afin d'apporter une touche finale à votre solution de gestion des câbles.

Le coupleur (CBMCWD5020C) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et prolonge la longueur de votre chemin de câbles.

Le coude intérieur (CBMCWD5020I) (pack de 20) relie deux chemins de câbles à l'intérieur des coins à un angle de 90 degrés.

Le coude latéral (CBMCWD5020L) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et les fait remonter le mur à un angle de 90 degrés.

Le coude extérieur (CBMCWD5020O) (pack de 20) relie deux chemins de câbles autour des coins à un angle de 90 degrés.

Le raccord en T (CBMCWD5020T) (lot de 20) relie trois chemins de câbles dans une barre en forme de T.

Cet embout de chemin de câbles est conforme à la norme TAA. StarTech.com est le choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Spécifications techniques

- APPORTEZ UNE TOUCHE FINALE À VOTRE CHEMIN DE GESTION DES CÂBLES : utilisez ces embouts de chemin de câbles (pack de 20) avec les chemins de câbles CBMCWD5020 de StarTech.com pour boucher proprement les extrémités des chemins de câbles dans votre espace de travail.
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : fabriqués en ABS résistant à la déformation, ces embouts de raccordement de chemin de câbles sont conformes à la norme UL et à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale), auto-extinguibles.
- AUTRES ACCESSOIRES DE CHEMIN DE CÂBLES : coupleur (CBMCWD5020C), coude intérieur (CBMCWD5020I), coude latéral (CBMCWD5020L), coude extérieur (CBMCWD5020O), raccords en T (CBMCWD5020T) ; vendus séparément
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : longueur du produit : 15,9 mm | largeur du connecteur : 54,3 mm | hauteur du connecteur : 22 mm | blanc | RoHS
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ces embouts de conduits de câblage sont garantis à vie par StarTech.com et bénéficient de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord.

---

### Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Blanc
Type de boîtier	ABS
Longueur du produit	0.6 in [1.6 cm]

---

Largeur du produit	2.1 in [5.4 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Poids du produit	0.1 oz [4.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.6 in [19.2 cm]
Largeur du Colis	5.7 in [14.5 cm]
Hauteur du Paquet	2.1 in [5.3 cm]
Poids brut	3.3 oz [94.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	20 - Embouts
-----------------------	--------------

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

