

20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMCWD5020 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow - Plastic - UL - TAA

Produkt-ID: CBMCWD5020I



Diese 20er Packung von Kabelkanal-Innenwinkelstücken kann mit dem StarTech.com CBMCWD5020-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-Innenwinkelstücke mit dem Kabelkanal CBMCWD5020 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander in einem 90-Grad-Winkel zu verbinden und die Länge Ihres Kabelkanals in Ihrem Büro oder Serverraum zu erweitern.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungsstifem ABS hergestellten Kabelkanal-Winkelstücke sind UL-zugelassen und haben eine Flammbewertung von 94HB (waagerechte Brennprobe).

Kombinieren Sie dieses Innenwinkelstück mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMCWD5020, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein fertiges Aussehen zu verleihen.

Die Kopplung (CBMCWD5020C) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kanals.

Das Endstück (CBMCWD5020E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das seitliche Winkelstück (CBMCWD5020L) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Das äußere Winkelstück (CBMCWD5020O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad um Ecken.

Der T-Steckverbinder (CBMCWD5020T) (20er Packung) verbindet drei Kanäle mit einem T-Stück.

Diese Kabelmanagement-Kanal-Innenwinkelstücke sind TAA-konform.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Merkmale

- **VERLEIHEN SIE IHREM KABELMANAGEMENT-KANAL EINE PROFESSIONELLE OPTIK:** Verwenden Sie Kabelkanal-Innenwinkelstücke (20er Packung) mit CBMCWD5020-Kabelkanälen von StarTech.com, um sie an der Innenseite von Ecken in Ihrem Arbeitsbereich miteinander zu verbinden.
- **FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET:** Diese aus robustem, verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanal-Innenwinkel-Steckverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbewertung von 94HB (waagerechte Brennprobe); selbstverlöschend
- **WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANAL:** Kopplung (CBMCWD5020C), Endstück (CBMCWD5020E), seitliches Winkelstück (CBMCWD5020L), äußeres Winkelstück (CBMCWD5020O), T-Steckverbinder (CBMCWD5020T); separat erhältlich
- **TECHNISCHE DATEN:** 90° Winkel, Steckerbreite: 54,3 mm | Steckerhöhe: 22 mm | Weiß | RoHS
- **STARTECH.COM VORTEIL:** IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; diese Kabelkanal-Innenwinkel verfügen über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen.

---

### Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen	2 Years
Farbe	Weiß
Gehäusetyp	ABS
Produktlänge	1.6 in [4.2 cm]
Produktbreite	2.1 in [5.4 cm]

Produkthöhe	1.7 in [4.2 cm]
Produktgewicht	0.3 oz [8.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.1 in [20.6 cm]
Paketbreite	8.3 in [21.1 cm]
Pakethöhe	3.0 in [7.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.5 oz [184.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	20 - Innere Winkelstück-Steckverbinder
--------------------	--

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.