

## 20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMCWD5020 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow - Plastic - UL

ID prodotto: CBMCWD5020I



Questa confezione da 20 gomiti interni si combina al sistema di canaline StarTech.com CBMCWD5020.

Questi gomiti interni per canaline portacavi consentono di unire a 90 gradi due canaline StarTech.com CBMCWD5020 per estenderne la lunghezza all'interno degli angoli interni in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguento e indeformabile, questi connettori a gomito sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo gomito interno con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com CBMCWD5020 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

L'accoppiatore (CBMCWD5020C) (confezione da 20 unità) consente di unire due canaline ed estenderne la lunghezza.

Il cappuccio terminale (CBMCWD5020E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito l'estremità della canalina.

Il gomito laterale (CBMCWD5020L) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline lungo la parete.

Il gomito esterno (CBMCWD5020O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Il connettore a T (CBMCWD5020T) (confezione da 20 unità) consente di unire tre canaline formando una barra a T.

Questi gomiti interni per canaline per la gestione cavi sono conformi al Trade Agreements Act (TAA) e

sono coperti da una garanzia a vita StarTech.com, oltre che dal supporto tecnico gratuito 24/5. StarTech.com è la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

### Caratteristiche

- **CANALINE PER LA GESTIONE CAVI CON UN ASPETTO DI PERFETTA FINITURA:** questi connettori per angoli interni delle canaline portacavi (confezione da 20 unità) si combinano alle canaline StarTech.com CBMCWD5020 per unirle all'interno degli angoli nell'area di lavoro
- **RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE:** realizzati in ABS robusto e indeformabile, questi connettori per canaline portacavi a gomito interno sono dotati di omologazione UL con classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale) e sono inoltre autoestinguenti
- **ALTRI ACCESSORI PER CANALINE:** accoppiatore (CBMCWD5020C), cappuccio terminale (CBMCWD5020E), gomito laterale (CBMCWD5020L), gomito esterno (CBMCWD5020O), connettore a T (CBMCWD5020T); venduti separatamente
- **SPECIFICHE TECNICHE:** angolo a 90° | Larghezza connettore: 54,3 mm | Altezza connettore: 22 mm | Colore bianco | RoHS
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questi gomiti interni per canaline sono dotati di supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

---

#### Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	1.6 in [41.7 mm]
Larghezza prodotto	2.1 in [54.1 mm]
Altezza prodotto	1.7 in [42 mm]

Peso prodotto 0.3 oz [8 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length 7.9 in [20 cm]

Package Width 11.9 in [30.3 cm]

Package Height 2.6 in [66 mm]

Peso spedizione  
(confezione) 6.5 oz [183.3 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione Connettori a gomito interno

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

