

20 Pack Cable Raceway L Connector for CBMCWD5020 - 90 Degree Right Angle - Flat L Type - Cable Management Accessories - Channel Raceway/Wiring Duct Fitting Lateral Elbow UL

Produkt-ID: CBMCWD5020L



Diese 20er Packung von seitlichen Kabelkanal-Winkelstücken kann mit dem StarTech.com CBMCWD5020-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-Seitenwinkelstücke mit dem Kabelkanal CBMCWD5020 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander in einem 90-Grad-Winkel zu verbinden und die Länge Ihres Kabelkanals in Ihrem Büro oder Serverraum vertikal die Wand entlang zu erweitern.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungsstifem ABS hergestellten Kabelkanal-Winkelstücke sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie dieses seitliche Winkelstück mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMCWD5020, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Das Endstück (CBMCWD5020E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das innere Winkelstück (CBMCWD5020I) (20 Packung) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das äußere Winkelstück (CBMCWD5020O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad um Ecken.

Diese Kabelmanagement-Kanal-Seitenwinkelstücke sind TAA-konform.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Merkmale

- **VERLEIHEN SIE IHREM KABELMANAGEMENT-KANAL EINE PROFESSIONELLE OPTIK:** Verwenden Sie Kabelkanal-L-Steckverbinder (20er Packung) mit CBMCWD5020-Kabelkanälen von StarTech.com, um sie in Ihrem Arbeitsbereich in einem 90-Grad-Winkel miteinander zu verbinden.
- **FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET:** Diese aus robustem, verwindungssteifem ABS hergestellten flachen Kabelkanal-L-Steckverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage); selbstverlöschend
- **TECHNISCHE DATEN:** 90° Winkel, Steckerbreite: 74 mm | Steckerhöhe: 22 mm | Weiß | RoHS
- **STARTECH.COM VORTEIL:** IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; diese seitlichen Winkelsteckverbinder verfügen über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen.

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen	2 Years
Farbe	Weiß
Gehäusetyp	ABS
Produktlänge	2.9 in [7.4 cm]
Produktbreite	2.9 in [7.4 cm]
Produkthöhe	0.9 in [2.2 cm]
Produktgewicht	0.6 oz [16.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	8.3 in [21.0 cm]
Paketbreite	12.6 in [32.0 cm]
Pakethöhe	2.0 in [5.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	12.1 oz [342.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	20 - Seitliche Winkelsteckverbinder
--------------------	-------------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.