

100 Stück Kabelschellen mit Nagel - wiederverwendbare Nagelschellen mit zwei Stahlnagel - Kunststoff Kabelhalterung - Ethernet/AV/Coax/Strömkabel Nagelschellen - Weiß - TAA

Produkt-ID: CBMDNMCC2



Diese Kabelclips mit zwei Nägeln befestigen Kabel an der Wand, um sie zu führen und zu organisieren. 100 weiße Kabelclips sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie genügend zur Hand haben.

Mit diesen Kabelklemmen mit zwei Stahlnägeln können Sie Kabel beim Verlegen an einer Wand oder Decke sauber führen. Sie haben Innenabmessungen von 18,7 mm x 8 mm. Sie sind schnell und einfach zu installieren, zu entfernen und wiederzuverwenden und verfügen über zwei mitgelieferte Stahlnägel (1,86 mm x 31 mm), die das Bündel sichern und an der Wand fixieren - perfekt zum Organisieren und Führen von Netzwerkkabeln, Stromkabeln, Elektrokabeln oder anderen Kabeln zu Hause oder im Büro.

Diese Kabelclips sind aus strapazierfähigem PE-Material hergestellt und mit zwei verzinkten Eisennägeln versehen. Sie gewährleisten eine hohe Tragfähigkeit, sind korrosionsbeständig und eignen sich zur Befestigung von Kabelbündeln an Holz, Trockenbauwänden und Mauerwerk.

Für verschiedene Anwendungen bietet StarTech.com eine Vielzahl von Nagel-Kabelclips mit einem oder zwei Nägeln:

Mittelgroße Kabelclips mit einem Stahlnagel - 100er Packung (CBMNMCC2)

Große Kabelclips mit einem Stahlnagel - 100er Packung (CBMNMCC3)

Extragroße Kabelclips mit einem Stahlnagel - 100er Packung (CBMNMCC4)

Mittelgroße Kabelclips mit zwei Stahlnägeln - 100er Packung (CBMDNMCC1)

Große Kabelclips mit zwei Stahlnägeln - 100er Packung (CBMDNMCC2)

Diese Kabelclips sind TAA-konform.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Sorgen Sie bei der Montage an einer Wand oder der Decke in Ihrem Büro oder Serverraum für eine ordnungsgemäße Kabelführung

Merkmale

- 100ER PACKUNG KABELCLIPS MIT NÄGELN: Kabelclips mit Nägeln mit Innenabmessungen von 18,7 mm x 8 mm sorgen für Ordnung bei den Kabeln; Montage und Wiederverwendung mit 2 Stahlnägeln 1,86 mm x 31 mm
- HOHE QUALITÄT: Clips bestehen aus langlebigem PE und verfügen über Stahlnägel zur Gewährleistung einer einfachen Montage und Wiederverwendbarkeit/langen Lebensdauer; 2 Stahlnägel gewährleisten hohe Tragfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit; TAA
- WENIGER KABELGEWIRR: Fixieren Sie Koaxialkabel, RJ11-Telefonkabel, Audio-, Video-, RJ45 CAT5/CAT6-Netzwerk- und USB-Kabel an Fußleisten und Holzverkleidungen zur Reduzierung von Kabelgewirr; Geeignet für Holz, Trockenbau- und Ziegelwandoberflächen
- IN MEHREREN LÄNGEN ERHÄLTLICH: Mittel Größe (CBMDNMCC1) mit Innenabmessungen von 12,5 mm x 8.0 mm und Stahlnagelgröße 1,86 mm x 31 mm auch erhältlich | Weißer Kunststoff (PE)
- DER STARTECH.COM VORTEIL: StarTech.com bietet kostenlose lebenslange Garantie und mehrsprachigen technischen Support mit Sitz in Nordamerika an Werktagen auf diese Ethernet-Kabel/Wandmontage-Klemmen/Clips

Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine
Spezifikationen

Nail Size: 0.07 in [1.86 mm] x 1.22 in [31 mm]

Internal dimensions: 0.74 in. [18.7 mm] x 0.31 in. [8 mm]

Physische

Eigenschaften

Farbe	Weiß
Gehäusetyp	PE
Produktlänge	0.4 in [1.0 cm]
Produktbreite	1.1 in [2.9 cm]
Produkthöhe	1.2 in [3.1 cm]
Produktgewicht	0.1 oz [2.2 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	100
Paketlänge	7.1 in [18.0 cm]
Paketbreite	4.8 in [12.2 cm]
Pakethöhe	1.6 in [4.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.0 oz [226.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	100 - Kabel-Clips
--------------------	-------------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

