

Flexibele Kabelgoot met Open Lussen, 20mm W x 14mm H - 0,5m L, Open Draadgoot / Muurlijst voor Netwerk- en Voedingskabels, Max 30 kabels, UL Listed

Productcode: CBMFWD2014



Deze 0,5m kabelgoot is een flexibele oplossing voor het aanleggen van kabels in uw werkplek op een georganiseerde en professionele manier.

Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade terwijl ze op een ordelijke manier kunnen worden aangelegd. De kabelgoot is 14mm hoog x 20mm breed. En beschikt de kabelbaan is 0,6 in. (14 mm) x 0,8 in. (20 mm). De goot is uitgerust met individuele lussen zodat kabels gemakkelijk kunnen worden toegevoegd en verwijderd..

Met de geïntegreerde connectors kunnen eenvoudige langere kabeltrajecten worden gemaakt door diverse kabelgoten op elkaar aan te sluiten. Elke kabelgoot heeft bijpassende connectors aan elk uiteinde, waardoor u de lengte van de flexibele kabelslang precies op uw toepassing kunt afstemmen..

De kabelgoot is voorzien van 12,2 mm x 4,7 mm montagegaten, zodat u de kabelgoot ook eenvoudig met schroeven (niet meegeleverd) in hout of gipsplaat kunt bevestigen.

Deze kabelgoot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van duurzaam nylon 66, is flexibel en heeft een UL/94V-2 classificatie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Zorg bij de aanleg van kabels op uw werkplek voor een nette en professionele look.

## Eigenschappen

- **KABELS PROFESSIONEEL AANLEGGEN & ORGANISEREN:** Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade/vuil en zorgt voor een nette aanleg in uw kantoor of serverruimte. Voorzien van individuele open lussen om kabels toe te voegen of te verwijderen
- **UITBREIDBARE KABELGOOT:** Creëer lange kabeltrajecten door meerdere eenheden van deze kabelgoot te verbinden met de connectoren aan elk uiteinde
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Lengte: 0,5m | Hoogte: 14mm | Totale breedte: 20mm | Flexibel design | Nylon 66 | UL 94V-2 Rated | RoHS
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze kabelgoot met lussen geniet van een 2-jarige garantie van StarTech.com, en levenslange gratis 24/5 technische ondersteuning

---

### Prestaties

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Garantiebeleid         | 2 Years                                          |
| Algemene specificaties | Speciale kenmerken: Aparte kabelmanagementlussen |
|                        | Afmetingen montagegaten: 12,2 mm x 4,7 mm        |

---

### Fysieke eigenschappen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Kleur           | Grijs             |
| Type behuizing  | Nylon 66          |
| Lengte product  | 0.8 in [2.0 cm]   |
| Breedte product | 19.7 in [50.0 cm] |
| Hoogte product  | 0.6 in [1.4 cm]   |
| Gewicht product | 0.7 oz [20.0 g]   |

---

### Verpakkingsinformatie

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal | 1                 |
| Lengte Verpakking | 22.8 in [58.0 cm] |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Package Width               | 3.3 in [8.3 cm] |
| Package Height              | 1.5 in [3.9 cm] |
| Verzendgewicht<br>(verpakt) | 2.0 oz [56.0 g] |

---

Wat wordt er  
meegeleverd

|             |               |
|-------------|---------------|
| Meegeleverd | 1 - Kabelgoot |
|-------------|---------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.