

Metall-Kabelbinder 225x7 mm, nylonbeschichteter 316er Edelstahl, selbstsichernde metalldetektierbare Kabelbinder, 45 kg Zugfestigkeit, 50 Stück

Produkt-ID: CBMMCT



Diese Kabelbinder aus rostfreiem Stahl bieten eine starke Lösung, um mehrere Kabel bequem zu bündeln und zu sichern, sie zu verlegen und zu organisieren. 50 Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie immer genügend zur Hand haben.

Diese Kabelbinder aus rostfreiem Stahl haben eine Länge von 22 cm und sichern Kabelbündel mit einem Durchmesser von bis zu 55 mm und einem Gewicht von bis zu 45 kg - perfekt für die Organisation von Netzwerkkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln und Drähten.

Die aus 316 SS gefertigten und mit Nylon 11 beschichteten Edelstahl-Kabelbinder sind abriebfest sowie witterungs-, korrosions- und stoßbeständig und eignen sich daher für jede Kabelmanagementlösung im Innen- und Außenbereich, einschließlich Marineanwendungen. Sie sind auch metalldetektierbar für die Verwendung mit Glasfaserkabeln.

Diese Edelstahl-Kabelbinder können leicht von Hand installiert werden. Um jedoch den Zeitaufwand und die wiederholte Belastung Ihrer Hände bei der Installation vieler Kabelbinder zu reduzieren, bietet StarTech.com auch ein Metallkabelbinder-Werkzeug (CBMMCTTOOL) an, das sowohl mit unseren Kabelbindern als auch mit anderen Metallkabelbindern funktioniert (separat erhältlich).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Sorgen Sie bei der Montage an einer Wand oder der Decke in Ihrem Büro oder Serverraum für eine ordnungsgemäße Kabelführung

Merkmale

- **PACKUNGENSINHALT:** 50 LANGLEBIGE METALL-KABELBINDER: Die Kabelbinder aus Edelstahl SS 316 sind 22 cm lang und 7,6 mm breit und bieten eine optimale Lösung zur Sicherung von Kabelbündeln mit einem Durchmesser von bis zu 55 mm
- **INNEN- UND AUSSENEINSATZ:** Die aus rostfreiem Edelstahl SS316 gefertigt und mit einer Kunststoffbeschichtung aus hochwertigem Polyester umgebenen Edelstahlbinder sind abriebfest und witterungs-, korrosions- und schlagbeständig
- **STARK & VIELSEITIG:** Sichern und verlegen Sie Strom- und Koaxialkabel, RJ11-Telefonkabel, Audio-, Video-, RJ45 CAT5/CAT6-Netzwerk- und USB-Kabel mit diesen Metallbindern; Metallerkennung für die Verwendung mit Glasfaserkabeln
- **EINFACHE INSTALLATION:** Die Kabelbinder können leicht von Hand installiert werden; ein Kabelbinder-Werkzeug (CBMMCTOOL) ist separat erhältlich, um Zeit und wiederholte Belastung zu reduzieren, wenn viele Kabelbinder auf einmal installiert werden
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; diese Metallkabelbinder haben eine lebenslange Garantie von StarTech.com, einschließlich kostenlosen technischen Support

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	316SS Stainless Steel
Produktlänge	8.9 in [22.5 cm]
Produktbreite	0.3 in [0.7 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
Produktgewicht	0.3 oz [8.2 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	50
Paketlänge	10.5 in [26.7 cm]

Paketbreite 4.0 in [10.2 cm]

Pakethöhe 1.8 in [4.5 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 12.8 oz [364.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 50 - Stahl-Kabelbinder

Garantieinformatio
nen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

