

100 Graffette Fermacavo con Chiodo - Riutilizzabili - Clip di Fissaggio per Fili/Cavi elettrici/Ethernet/AV - Chiodini Fermacavo per muro/cartongesso - Bianco - TAA

ID prodotto: CBMNMCC2



Questi morsetti fermacavo a un chiodo consentono di fissare i cavi alla parete per instradarli e organizzarli. La confezione include 100 unità di colore bianco per averne sempre in quantità a portata di mano.

Dotati di un chiodo in acciaio, questi morsetti serracavo consentono di incanalare i cavi per il loro montaggio a parete. Possono contenere cavi con diametro compreso tra 5 mm e 7 mm e sono facili e veloci da installare, rimuovere e riutilizzare, grazie al chiodo in acciaio da 2 mm x 25 mm incluso in dotazione che ne consente il fissaggio alla parete, l'ideale per organizzare e instradare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi a casa o in ufficio.

Realizzati in robusto PE e dotati di un chiodo in acciaio zincato, questi morsetti fermacavo assicurano un'elevata capacità portante e resistenza alla corrosione e sono idonei al fissaggio di fasci di cavi su legno, cartongesso e muratura.

Per le diverse applicazioni, StarTech.com offre una varietà di morsetti fermacavo a uno e a due chiodi:

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato medio in confezione da 100 unità (CBMNMCC2)

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato grande in confezione da 100 unità (CBMNMCC3)

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato extra grande in confezione da 100 unità (CBMNMCC4)

Morsetti fermacavo a due chiodi in acciaio di formato medio in confezione da 100 unità (CBMDNMCC1)

Morsetti fermacavo a due chiodi in acciaio di formato grande in confezione da 100 unità (CBMDNMCC2)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di instradare i cavi durante il montaggio a parete o a soffitto in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

- CONFEZIONE DA 100 FASCETTE PER CAVO CON CHIODO: le fascette fissano fasci di cavi da 5-7 mm di diametro, mantenendoli organizzati; Installa e riutilizza grazie al chiodo in acciaio (2 mm x 25 mm)
- ALTA QUALITÀ: Graffette fermacavo realizzate in materiale PE resistente con un chiodo d'acciaio per garantire la riutilizzabilità e la lunga durata; il chiodo d'acciaio assicura una facile installazione, capacità portante e resistenza alla corrosione; TAA
- RIDUCE CLUTTER: Fissa cavi coassiali, RJ11, audio, video, cavi di rete Ethernet RJ45 CAT5/CAT6 e USB agli zoccoli e alle cornici in legno per ridurre l'ingombro; adatto a superfici in legno, pareti in cartongesso e muratura
- DISPONIBILE IN ALTRE DIMENSIONI: Formato grande (CBMDNMCC3) può contenere cavi da 7-10 mm con chiodo 1,6 x 25mm; Extra-Grande (CBMNMCC4) può contenere cavi da 10-14 mm con chiodo 2x30 mm
- VANTAGGIO STARTECH.COM: Queste clip di fissaggio bianche riutilizzabili sono garantite a vita da StarTech.com, compreso il supporto tecnico 24/5

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	PE
Lunghezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Larghezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 0.0 oz [0.9 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 100
Lunghezza Confezione 3.9 in [9.9 cm]
Larghezza del Pacco 4.8 in [12.2 cm]
Altezza del Pacco 0.9 in [2.3 cm]
Peso spedizione
(confezione) 3.1 oz [87.1 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 100 - Morsetti fermacavo

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

